



# 靈智第三代 LED 庭院燈

## BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 9006

靈智第三代 LED 庭院燈, 2500 lm, 29 W, 中性白光, 對稱, 安全等級 I, 適用直徑 60 mm 的柱頂

飛利浦靈智 LED 庭院燈 BGP161 保持了前兩代經典的外形設計。優化光學設計確保水平和垂直方向的照明均勻度。高效的散熱系統保證燈具的長期無憂使用。燈具能夠滿足高溫和低溫環境下使用。長達 11 年的預期壽命 ( 按每天 12 小時使用時間計 ), 減少維護成本, 是廣場、街區和公園綠道的理想照明產品。

### 产品数据

|                |            |
|----------------|------------|
| 一般資訊           |            |
| 燈具系列代碼         | -          |
| 光源可更換          | 是          |
| 裝置部件數量         | 單位         |
| 內附驅動器          | 是          |
| 照明 source 引擎類型 | LED        |
| CE 標誌          | -          |
| 保固期            | 3 年        |
| 易燃性標誌          | -          |
| ENEC 標誌        | -          |
| 符合歐盟 RoHS 標準   | 是          |
| 照明技術           |            |
| 向上光輸出比率        | 0          |
| 光通量            | 2,500 lm   |
| 柱頂標準傾斜角        | -          |
| 側入標準傾斜角        | -          |
| 相關色彩溫度 (規範)    | 4000 K     |
| 光效 (額定) (標準)   | 86.21 lm/W |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 演色性指數 (CRI)            | 70                 |
| 光源色彩                   | 中性白光               |
| 光學罩類型                  | 丙烯酸酯外蓋與半霧光高反射率光學裝置 |
| 燈具光束擴散                 | -                  |
| 戶外光學類型                 | 對稱                 |
| 運轉與電力                  |                    |
| 輸入電壓                   | 220 至 240 V        |
| 線路頻率                   | 50 to 60 Hz        |
| 湧入電流                   | 2.1 A              |
| 浪湧時間                   | 22.3 ms            |
| 耗電量                    | 29 W               |
| 功率因數 (比值)              | 0.9                |
| 連線照明                   | 飛線/電線              |
| 纜線                     | 0.45 公尺纜線不含插頭      |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | -                  |

靈智第三代 LED 庭院燈

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 溫度           |                        |
| 環境溫度範圍       | -40 至 +50 °C           |
| 控制與調光        |                        |
| 可調光          | 否                      |
| 驅動器/電力單元/變壓器 | 電源裝置 (開/關)             |
| 控制介面         | -                      |
| 恆光輸出         | 無                      |
| 機械與外罩        |                        |
| 外觀材質         | 鋁壓鑄                    |
| 反光器材質        | 丙烯酸酯                   |
| 光學材料         | 丙烯酸酯                   |
| 光學罩材質        | 丙烯酸酯                   |
| 固定材料         | 不鏽鋼                    |
| 外罩色彩         | 灰色                     |
| 安裝裝置         | 適用直徑 60 mm 的柱頂         |
| 光學罩形狀        | 平面                     |
| 光學罩表面處理      | 霧面                     |
| 整體高度         | 265 mm                 |
| 整體直徑         | 578 mm                 |
| 認證與應用        |                        |
| 防水防塵規範 (IP)  | IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 機械衝擊保護規範         | IK07 [2 J 強化]                       |
| 突波保護 (一般/差模)     | 4/2 kV                              |
| 保護等級 IEC         | 安全等級 I                              |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                                     |
| 光通量容限            | +/-10%                              |
| 點火色度             | SDCM>5                              |
| 功耗容差             | +/-10%                              |
| 應用條件             |                                     |
| 最高調光等級           | 不適用                                 |
| 產品資料             |                                     |
| 下訂產品名稱           | BGP16I LED2500/NW PSU 220-240V 9006 |
| 完整產品名稱           | BGP16I LED2500/NW PSU 220-240V 9006 |
| 完整產品代碼           | 911401633803                        |
| 訂單代碼             | 911401633803                        |
| 材質 Nr. (12NC)    | 911401633803                        |
| 分子 - 每個包裝的數量     | 1                                   |
| 分子 - 每一外盒包裝      | 2                                   |

二维绘图

