



# CoreLine Downlight

## DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54

Coreline Downlight Gen4 - 840 neutral white - Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting - High-gloss mirror - Push-in connector and pull relief - Finger-protected; dust accumulation-protected, splash-proof

Η σειρά CoreLine Downlight είναι μια σειρά χωνευτών φωτιστικών, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό την αντικατάσταση των χωνευτών φωτιστικών με τεχνολογία λαμπτήρων CFL-ni/CFL-i. Η ελκυστική τιμή των προϊόντων διευκολύνει τους πελάτες κατά τη μετάβαση σε τεχνολογία LED. Η σειρά CoreLine Downlight προσφέρει εφέ φυσικού φωτός για χρήση σε εφαρμογές γενικού φωτισμού. Προσφέρει επίσης άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αποτελώντας μια φιλική προς το περιβάλλον λύση με εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής. Η εγκατάσταση είναι εύκολη, καθώς το φωτιστικό έχει τυπικές διαστάσεις υποδοχής και κουμπωτά βύσματα. Σε αυτήν τη σειρά διατίθενται φωτιστικά InterAct Ready με ενσωματωμένες ασύρματες επικοινωνίες για χρήση με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό InterAct.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 °
Χρώμα πηγής φωτός	840 neutral white
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 unit
Όργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπέας	PSED-E [ Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting]
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι
Τύπος οπτικού συστήματος	C [ High-gloss mirror]
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	60°
Διασύνδεση ελέγχου	DALI
Σύνδεση	PIP [ Push-in connector and pull relief]
Καλώδιο	-
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	850/5 [ Temperature 850 °C, duration 5 s]
Σήμανση ευφλεκτότητας	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Σήμανση CE	CE mark

## CoreLine Downlight

Σήμανση ENEC	-
Περίοδος εγγύησης	5 years
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Σταθερή φωτεινότητα	No
Αριθμός προϊόντων ανά MCB	24
Σήμανση RoHS	RoHS mark
Product Family Code	DN140B [ Coreline Downlight Gen4]
Βαθμός συνδυασμένης θάμβωσης CEN	22

### Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220-240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	- W W W
Μέση κατανάλωση ισχύος CLO	- W W W
Τελική κατανάλωση ισχύος CLO	- W
Ρεύμα εκκίνησης	20,4 A
Χρόνος εκκίνησης	0,195 ms
Συντελεστής ισχύος (ελάχ.)	0,95

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
--	-----

### Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα

Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast
Υλικό ανακλαστήρα	Polycarbonate aluminum coated
Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό στερέωσης	Steel
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Frosted
Overall length	0 mm
Overall width	0 mm
Overall height	108 mm
Overall diameter	216 mm
Χρώμα	Black and white

### Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20/54 [ Finger-protected; dust accumulation-protected, splash-proof]
-----------------------------------	--

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02 [ 0.2 J standard]
<b>Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)</b>	
Αρχική φωτεινή ροή	2200 lm
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	107 lm/W
Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	≥80
Αρχική χρωματικότητα	(0.378,0.377) SDCM≤5
Αρχική ισχύς εισόδου	20.5 W
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

### Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)


Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	50000 h
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L80B50	43000 h
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L90B50	20000 h
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

### Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	1%
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	No


### Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871016332611500
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54
EAN/UPC	8710163326115
Κωδικός παραγγελίας	32611500
Local Code	DN140BL20D84EC4
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
Αρ. υλικού (12NC)	911401634105
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,800 kg



## CoreLine Downlight

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



CoreLine Downlight DN140B

