



# SportsStar- BVP621/BVP622/ EVP622

## BVP621 LED480/NW 480W 220-240V SP

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622, 48000 lm, 480 W, 中性白光, 窄光束, 13°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

飛利浦最新推出的 LED 大功率投光燈，專為港口，碼頭，機場及專業體育場館照明需求量身打造，提供了高演色性 LED 和低頻閃的電源技術，專業豐富的配光設計，更引入數位 DMX 控制介面，專注為各類高功率泛光照明提供全新的 LED 照明解決方案。

### 产品数据

| 一般資訊           |           | 光學罩類型     |              |
|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 光源可更換          | 是         | 燈具光束擴散    | 13°          |
| 裝置部件數量         | 單位        | 戶外光學類型    | 窄光束          |
| 內附驅動器          | 是         |           |              |
| 照明 source 引擎類型 | LED       | 運轉與電力     |              |
| 照明技術           | LED       | 輸入電壓      | 220 至 240 V  |
| CE 標誌          | -         | 線路頻率      | 50 or 60 Hz  |
| 保固期            | 3 年       | 耗電量       | 480 W        |
|                |           | 功率因數 (比值) | 0.95         |
|                |           | 連線照明      | 飛線/電線        |
|                |           | 續線        | 1.5 公尺續線不含插頭 |
|                |           |           |              |
| 照明技術           |           | 溫度        |              |
| 光通量            | 48,000 lm | 環境溫度範圍    | -40 至 +50 °C |
| 相關色彩溫度 (規範)    | 4000 K    |           |              |
| 光效 (額定) (標準)   | 100 lm/W  |           |              |
| 演色性指數 (CRI)    | 70        |           |              |
| 光源色彩           | 中性白光      |           |              |

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

|              |            |
|--------------|------------|
| 控制與調光        |            |
| 可調光          | 否          |
| 驅動器/電力單元/變壓器 | 電源裝置 (開/關) |
| 控制介面         | -          |
| 恆光輸出         | 無          |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 機械與外罩          |                    |
| 外殼材質           | 鋁材擠出成型             |
| 光學材料           | 聚碳酸酯               |
| 光學罩材質          | 聚碳酸酯               |
| 固定材料           | 鋼鐵                 |
| 外罩色彩           | 白色                 |
| 安裝裝置           | 安裝支架可調整            |
| 光學罩表面處理        | 霧面                 |
| 整體長度           | 680 mm             |
| 整體寬度           | 520 mm             |
| 整體高度           | 307 mm             |
| 有效投射面積         | 0.42 m²            |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 307 x 520 x 680 mm |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 認證與應用       |                        |
| 防水防塵規範 (IP) | IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| 機械衝擊保護規範     | IK08 [5 J 撞擊防護]                 |
| 突波保護 (一般/差模) | 燈具突波保護等級至差額模式 10 kV，一般模式 10 kV。 |
| 保護等級 IEC     | 安全等級 I                          |

|                  |         |
|------------------|---------|
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |         |
| 光通量容限            | +/-10%  |
| 點火色度             | SDCM<=7 |
| 功耗容差             | +/-10%  |

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 產品資料          |                                   |
| 下訂產品名稱        | BVP621 LED480/NW 480W 220-240V SP |
| 完整產品名稱        | BVP621 LED480/NW 480W 220-240V SP |
| 完整產品代碼        | 911401634703                      |
| 訂單代碼          | 911401634703                      |
| 材質 Nr. (12NC) | 911401634703                      |
| 分子 - 每個包裝的數量  | 1                                 |
| 分子 - 每一外盒包裝   | 1                                 |

二维绘图

