

LED Tango G2

Interfaz de control	-
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material óptico	Polycarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color de la carcasa	Aluminio y gris
Longitud total	412 mm
Ancho total	454 mm
Altura total	60 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	60 x 454 x 412 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK07 [2 J reforzado]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP281 LED132/CW 120W 220-240V SWB
Nombre del producto completo	BVP281 LED132/CW 120W 220-240V SWB
Full EOC	911401634802
Código del pedido	911401634802
N.º de material (12NC)	911401634802
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291996095
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8718291996095

Plano de dimensiones

