




Tango G2 LED

BVP281 LED132/CW 120W 220-240V SWB

Tango G2 LED, 13200 лм, 120 В, Нейтрально белый, Класс безопасности I

Светодиодные прожекторы заливающего света для освещения транспортных узлов, логистических и промышленных объектов: портов, парковок, кранов, билбордов, фасадов, спортивных объектов. Tango G2 — это светодиодный источник света, оптическая система, радиатор и драйвер в одном компактном надежном корпусе. Наличие оптики для симметричного или асимметричного пучка. У светильника алюминиевый корпус и универсальный U-образный стальной кронштейн с антикоррозийным покрытием. Прожектор Tango G2 прошел солевой 500-часовой тест и тесты на вибростойкость, а также защищен от порывов ветра до 46 м/с. Его конструкция разработана специально, чтобы не только обеспечить функциональность, надежность и длительный срок службы, но и сохранить эстетику.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Драйвер в комплекте	Да	Входное напряжение	220-240 Вт
Осветительная технология	LED	Частота сети	50 to 60 Hz
Маркировка CE	Маркировка CE	Энергопотребление	120 В
Технические характеристики освещения		Коэффициент мощности (доля)	0.95
Светоотдача	13 200 лм	Соединение	Свободные вводы/провода
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5700 К	Кабель	Кабель 1,5 м без вилки
Эффективность (номинальная) (ном.)	110 лм/В	Температура	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80	Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °C
Цвет источника света	Нейтрально белый	Системы управления и регулировка яркости света	
Тип оптической крышки	Поликарбонатная микролинзовая оптика	Возможность диммирования	Нет

Tango G2 LED

Интерфейс управления	-
----------------------	---

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Алюминий и серый
Общая длина	412 мм
Общая ширина	454 мм
Общая высота	60 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	60 x 454 x 412 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BVP281 LED132/CW 120W 220-240V SWB
Полное название продукта	BVP281 LED132/CW 120W 220-240V SWB
Полный код продукта	911401634802
Код заказа	911401634802
Материал № (12NC)	911401634802
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291996095
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718291996095

Чертеж размеров

