



SmartBright Road

BRP130 LED70/WW 70W 220-240V DM GM

SmartBright Road, 7000 lm, 70 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I, Khớp lồng đường kính 42 đến 60 mm

Đèn đường SmartBright rất lý tưởng cho những đường phố mới và cải tiến những cơ sở có sẵn, dòng giải pháp chiếu sáng có giá cả phải chăng này đem lại ánh sáng chất lượng cao với khả năng tiết kiệm năng lượng đáng kể và giảm chi phí vận hành.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Mức tiêu thụ điện CLO ban đầu	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không	Dòng khởi động	9,2 A
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị	Thời gian khởi động	0,066 ms
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Mức tiêu thụ điện	70 W
Loại nguồn sáng	LED	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Dấu CE	Dấu CE	Kết nối	Dây điện/cáp bay
Thời hạn bảo hành	3 năm	Cáp	Cáp 0,5 m không có phích cắm
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có	Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	37
Thông tin kỹ thuật về đèn		Nhiệt độ	
Quang thông	7.000 lm	Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	100 lm/W	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Chỉ số hoàn màu (CRI)	70	Giao diện điều khiển	-
Màu sắc nguồn sáng	730 ánh sáng trắng ấm	Công suất chiếu sáng liên tục	Không
Kiểu chụp quang học	Thấu kính micro Polycarbonate	Cơ khí và vỏ đèn	
Vận hành và điện		Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V	Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Tần số dòng	50 to 60 Hz		

Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Vật liệu gắn cố định	Nhôm
Màu vỏ đèn	Ghi sẫm
Thiết bị lắp đặt	Khớp lồng đường kính 42 đến 60 mm
Chiều dài tổng thể	382,5 mm
Chiều rộng tổng thể	248,4 mm
Chiều cao tổng thể	85 mm
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,08 m²
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	85 x 248 x 383 mm
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J chống phá hoại]
Bảo vệ chống đột biến (Chung/Khác biệt)	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của bộ đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	SDCM>6
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BRP130 LED70/WW 70W 220-240V DM GM
Tên sản phẩm đầy đủ	BRP130 LED70/WW 70W 220-240V DM GM
Mã sản phẩm đầy đủ	911401635504
Mã đơn hàng	911401635504
Số vật liệu (12NC)	911401635504
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163319360
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8710163319360

Bản vẽ kích thước

