



SportsStar- BVP621/BVP622/ EVP622

BVP621 LED960/NW 960W 220-240V SP

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622, 96000 lm, 960 W, Blanco neutro, Haz de luz estrecho, 13°, Clase de seguridad I, Soporte de montaje ajustable

El proyector LED Philips SportsStar establece el estándar en distribución óptica de gran calidad con un alto rendimiento y una baja contaminación lumínica (o control de luz efectivo). Desde iluminación de deportes hasta iluminación de áreas, nuestro sistema, incluidos los postes altos necesarios, proyecta la luz exactamente donde debe dirigirse. Elegí los niveles de iluminación correctos para cualquier configuración con el proyector LED Philips SportsStar.

Datos del producto

Información general			
Fuente de luz reemplazable	Sí	Temperatura de color correlacionada	4000 K
Cantidad de unidades de equipos	2 unidades	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Controlador incluido	Sí	Índice de producción de color (IRC)	70
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Color de la fuente de luz	Blanco neutro
Lighting Technology	LED	Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato
Marca CE	-	Ampliación de haz de luz de la luminaria	13°
Período de garantía	3 años	Tipo óptico para exterior	Haz de luz estrecho
Información técnica sobre la luz		Operación y aspectos eléctricos	
Flujo luminoso	96.000 lm	Voltaje de entrada	220 a 240 V
		Frecuencia de línea	50 or 60 Hz

Consumo de energía	960 W
Factor de potencia (fracción)	0.95
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 1.5 m sin enchufe
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Interfaz de control	-
Salida lumínica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material óptico	Polycarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Acabado de cubierta/lente óptico	Esmerilado
Longitud total	680 mm
Ancho total	740 mm
Altura total	307 mm
Área proyectada efectiva	0,42 m²
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	307 x 740 x 680 mm

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Protección contra sobretensión (común/ diferencial)	La protección contra sobretensión del luminario a nivel de un modo diferencial de 10 kV y 10 kV de modo normal
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	SDCM<=7
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP621 LED960/NW 960W 220-240V SP
Nombre del producto completo	BVP621 LED960/NW 960W 220-240V SP
Full EOC	911401636103
Código del pedido	911401636103
N.º de material (12NC)	911401636103
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

Plano de dimensiones



