



SportsStar- BVP621/BVP622/ EVP622

BVP621 LED480/NW 480W 220-240V MFL

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622, 48000 lm, 480 W, 中性白光, 對稱寬光束, 30° x 80°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

飛利浦最新推出的 LED 大功率投光燈，專為港口，碼頭，機場及專業體育場館照明需求量身打造，提供了高演色性 LED 和低頻閃的電源技術，專業豐富的配光設計，更引入數位 DMX 控制介面，專注為各類高功率泛光照明提供全新的 LED 照明解決方案。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	是
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
照明技術	LED
CE 標誌	-
保固期	3 年
照明技術	
光通量	48,000 lm
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	100 lm/W
演色性指數 (CRI)	70
光源色彩	中性白光

光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
燈具光束擴散	30° x 80°
戶外光學類型	對稱寬光束
運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
耗電量	480 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	飛線/電線
總線	1.5 公尺總線不含插頭
溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	無

機械與外罩	
外殼材質	鋁材擠出成型
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	鋼鐵
外罩色彩	白色
安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩表面處理	霧面
整體長度	680 mm
整體寬度	520 mm
整體高度	307 mm
有效投射面積	0.42 m²
尺寸 (高 x 寬 x 深)	307 x 520 x 680 mm

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]

機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
突波保護 (一般/差模)	燈具突波保護等級至差額模式 10 kV，一般模式 10 kV。
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM<=7
功耗容差	+/-10%

產品資料	
下訂產品名稱	BVP621 LED480/NW 480W 220-240V MFL
完整產品名稱	BVP621 LED480/NW 480W 220-240V MFL
完整產品代碼	911401636603
訂單代碼	911401636603
材質 Nr. (12NC)	911401636603
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图

