



CoreLine Downlight

DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3

Coreline Downlight Gen4 - 830 warm white - Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting - High-gloss mirror - Push-in connector and pull relief - Finger-protected

Η σειρά CoreLine Downlight είναι μια σειρά χωνευτών φωτιστικών, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό την αντικατάσταση των χωνευτών φωτιστικών με τεχνολογία λαμπτήρων CFL-η/ CFL-i. Η ελκυστική τιμή των προϊόντων διευκολύνει τους πελάτες κατά τη μετάβαση σε τεχνολογία LED. Η σειρά CoreLine Downlight προσφέρει εφέ φυσικού φωτός για χρήση σε εφαρμογές γενικού φωτισμού. Προσφέρει επίσης άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αποτελώντας μια φιλική προς το περιβάλλον λύση με εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής. Η εγκατάσταση είναι εύκολη, καθώς το φωτιστικό έχει τυπικές διαστάσεις υποδοχής και κουμπωτά βύσματα. Σε αυτήν τη σειρά διατίθενται φωτιστικά InterAct Ready με ενσωματωμένες ασύρματες επικοινωνίες για χρήση με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό InterAct.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Διασύνδεση ελέγχου	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 °	Διασύνδεση ελέγχου	DALI
Χρώμα πηγής φωτός	830 warm white	Σύνδεση	PIP [Push-in connector and pull relief]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Καλώδιο	-
Αριθμός οργάνων	1 unit	Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Όργανο έναυσης/μονάδα τροφοδοσίας/ μετατροπέας	PSED-E [Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting]	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι	Σήμανση ευφλεκτότητας	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Τύπος οπτικού συστήματος	C [High-gloss mirror]	Σήμανση CE	CE mark
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	60°	Σήμανση ENEC	-
		Περίοδος εγγύησης	5 years

CoreLine Downlight

Remarks	* -Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Σταθερή φωτεινότητα	No
Αριθμός προϊόντων ανά MCB	24
Σήμανση RoHS	RoHS mark
Product Family Code	DN140B [Coreline Downlight Gen4]
Βαθμός συνδυασμένης θάμβωσης CEN	22

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220-240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	- W W W
Μέση κατανάλωση ισχύος CLO	- W W W
Τελική κατανάλωση ισχύος CLO	- W
Ρεύμα εκκίνησης	20,4 A
Χρόνος εκκίνησης	0,195 ms
Συντελεστής ισχύος (ελάχ.)	0.95

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Nai
--	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα

Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast
Υλικό ανακλαστήρα	Polycarbonate aluminum coated
Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό στερέωσης	Steel
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Frosted
Overall length	0 mm
Overall width	0 mm
Overall height	108 mm
Overall diameter	216 mm
Χρώμα	Λευκό RAL 9003

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Finger-protected]
-----------------------------------	--------------------------

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02 [0.2 J standard]
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική φωτεινή ροή	2200 lm
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	94 lm/W
Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος	3000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	≥80
Αρχική χρωματικότητα	(0.432,0.404) SDCM≤5
Αρχική ισχύς εισόδου	23.5 W
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	50000 h
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L80B50	43000 h
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L90B50	20000 h
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	1%
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Nai


Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871016332837900
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3
EAN/UPC	8710163328379
Κωδικός παραγγελίας	32837900
Local Code	DN140BL20D83EC3
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
Αρ. υλικού (12NC)	911401640005
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	1,390 kg



CoreLine Downlight

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



CoreLine Downlight DN140B

