



Tango G3 – BVP38x

BVP382 LED223/WW 200W 220-240V AMB

Tango G3 – BVP38x, 22000 lm, 200 W, Blanco cálido, Haz de luz medio asimétrico, 40° x 80°, Clase de seguridad I, Soporte de montaje ajustable

El proyector LED Tango G3 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar una fiabilidad excelente. Gracias a la tecnología LED, esta luminario ofrece un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Datos del producto

Información general		Ampliación de haz de luz de la luminaria	
Fuente de luz reemplazable	Sí	40° x 80°	
Controlador incluido	Sí	Tipo óptico para exterior	
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Haz de luz medio asimétrico	
Lighting Technology	LED		
Período de garantía	3 años		
Información técnica sobre la luz		Operación y aspectos eléctricos	
Flujo luminoso	22.000 lm	Voltaje de entrada	
Temperatura de color correlacionada	3000 K	220-240 V	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	110 lm/W	Frecuencia de línea	
Índice de producción de color (IRC)	70	50 or 60 Hz	
Color de la fuente de luz	Blanco cálido	Consumo de energía	
Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato	200 W	
		Factor de potencia (fracción)	
		0.95	
		Conexión	
		Cables y guías flotantes	
		Cable	
		Cable de 0.5 m sin enchufe	
		Temperatura	
		Rango de temperatura ambiente	
		-40 a +50 °C	

Tango G3 - BVP38x

Controles y atenuación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material óptico	Polycarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Aluminio y gris
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Acabado de cubierta/lente óptico	Esmerilado
Longitud total	500 mm
Ancho total	97 mm
Altura total	498 mm
Área proyectada efectiva	0,17 m²
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	498 x 97 x 500 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]

Protección contra sobretensión (común/ diferencial)	La protección contra sobretensión del luminario a nivel de un modo diferencial de 10 kV y 10 kV de modo normal
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	SDCM<=7
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP382 LED223/WW 200W 220-240V AMB
Nombre del producto completo	BVP382 LED223/WW 200W 220-240V AMB
Full EOC	911401658003
Código del pedido	911401658003
N.º de material (12NC)	911401658003
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

Plano de dimensiones

