



Tango G3 – BVP38x

BVP382 LED223/WW 200W 220-240V AMB

Tango G3 – BVP38x, 22000 lm, 200 W, Branco quente, feixe médio assimétrico, 40° x 80°, Classe de segurança I, Suporte de montagem ajustável

O projetor luminoso de LED econômico Philips Tango G3 é a solução ideal para uma área ampla de aplicações de iluminação de área. Incorpora a fonte de luz LED, sistema óptico, dissipador térmico e driver em um compartimento robusto e compacto que atende a todos os standards de segurança mundialmente reconhecidos. Seu dissipador térmico especialmente desenvolvido incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Desenvolvida com tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e vida útil prolongada, o que leva a iluminação de área a outro nível.

Dados do produto

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	Sim
Driver incluído	Sim
Light source engine type	LED
Lighting Technology	LED
Período de garantia	3 anos
Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	22.000 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	110 lm/W
Color rendering index (CRI)	70


Cor da fonte de luz	Branco quente
Tipo de acessório de difusor ótico	Microlente óptica de policarbonato
Propagação do feixe de luz da luminária	40° x 80°
Tipo óptico ao ar livre	feixe médio assimétrico
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Consumo de energia	200 W
Fator de potência (fração)	0.95
Conexão	Cabos/fios suspensos
Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue

Tango G3 - BVP38x

Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente -40 a 50 °C	
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Driver/unidade de potência/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/ Desligado)
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido
Material de óptica	Polycarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polycarbonato
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Alumínio e cinza
Dispositivo de montagem	Suporte de montagem ajustável
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Comprimento geral	500 mm
Largura total	97 mm
Altura geral	498 mm
Área projetada efetiva	0,17 m²
Dimensões (altura x largura x profundidade)	498 x 97 x 500 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]

Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Surge Protection (Common/ Differential)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 10 kV e o modo comum de 10 kV
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	SDCM<=7
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BVP382 LED223/WW 200W 220-240V AMB
Nome do produto completo	BVP382 LED223/WW 200W 220-240V AMB
Full EOC	911401658003
Descrição do código local	LUMINARIA LED BVP382LED223WW200W220AMB
Código de encomenda	911401658003
Nº do material (12NC)	911401658003
Código local	BVP382
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

Desenho dimensional



Tango G3 - BVP38x



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 29 – Dados sujeitos a alteração