



Tango G3 – BVP38x

BVP384 LED600/NW 500W 220-240V SMB GC

Tango G3 – BVP38x, 60000 lm, 500 W, 740 中性白光, 對稱, 50° x 50°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

Tango G3 LED 投光燈，採用成熟的 LED 技術，打造全功率段的泛光照明產品，採用先進的 LED 光源，光學系統，驅動器和散熱技術，殼體晶層堅固耐用，安全，外形設計流暢美觀，性能優越。

产品数据

一般資訊		光學與電力	
燈具系列代碼	-	光源色彩	740 中性白光
光源可更換	是	光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
裝置部件數量	-	燈具光束擴散	50° x 50°
內附驅動器	是	戶外光學類型	對稱
照明 source 引擎類型	LED	運轉與電力	
照明技術	LED	輸入電壓	220 至 240 V
CE 標誌	-	線路頻率	50 or 60 Hz
保固期	3 年	耗電量	500 W
易燃性標誌	-	功率因數 (比值)	0.9
ENEC 標誌	-	連線照明	飛線/電線
符合歐盟 RoHS 標準	無	線線	0.5 公尺線線不含插頭
照明技術		16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-
光通量	60,000 lm	溫度	
柱頂標準傾斜角	-	環境溫度範圍	-40 至 +50 °C
側入標準傾斜角	-	控制與調光	
相關色彩溫度 (規範)	4000 K	可調光	否
光效 (額定) (標準)	120 lm/W	驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
演色性指數 (CRI)	70		

Tango G3 - BVP38x

控制介面	-
恆光輸出	無

機械與外罩

外殼材質	鋁壓鑄
反光器材質	-
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	鋼鐵
外罩色彩	鋁與灰色
安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩形狀	-
光學罩表面處理	-
整體長度	593 mm
整體寬度	678 mm
整體高度	133 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	133 x 678 x 593 mm

認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
-------------	------------------------

機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
突波保護 (一般/差模)	燈具突波保護等級至差額模式 10 kV，一般模式 10 kV。
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	7 SDCM
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	BVP384 LED600/NW 500W 220-240V SMB GC
完整產品名稱	BVP384 LED600/NW 500W 220-240V SMB GC
完整產品代碼	911401664705
訂單代碼	911401664705
材質 Nr. (12NC)	911401664705
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图

