



Tango G3 - BVP38x

BVP384 LED555/WW 500W 220-240V SWB GM

Tango G3 - BVP38x, 55500 lm, 500 W, 730 putih hangat, Simetris, 30° x 80°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan yang dapat disesuaikan

Lampu tebar cahaya hemat energi Tango G3 LED merupakan solusi ideal untuk beragam aplikasi pencahayaan area. Lampu ini menyatukan sumber cahaya LED, sistem optik, peredam panas, dan driver menjadi satu housing kompak dan kukuh yang memenuhi standar keamanan global. Peredam panas yang didesain khusus menggabungkan estetika dan fungsi untuk menjamin keandalan yang bagus. Memanfaatkan teknologi LED, lampu ini memberikan performa superior dan masa pakai lama, mengantar pencahayaan area ke tingkatan lanjut.

Product data

Informasi Umum		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kode kelompok lampu	-	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Sumber cahaya yang dapat diganti	Ya	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Jumlah unit alat	-	Lonjakan arus	153 A
Driver tercakup	Ya	Waktu masuk tiba-tiba	0,585 ms
Tipe mesin sumber cahaya	LED		
Teknologi Pencahayaan	LED		
Tanda CE	-		
Periode garansi	3 tahun		
Tanda dapat menyala	-		
Tanda ENEC	-		
Sesuai EU RoHS	Tidak		
Teknis Lampu			
Flux Cahaya	55.500 lm		

Tango G3 - BVP38x

Konsumsi Daya	500 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	Kabel/kawat
Kabel	Kabel 1,5 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	-

Suhu

Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
---------------------	-------------------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformatör	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	-
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Material fiksasi	Baja
Warna Housing	Aluminium abu-abu
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan yang dapat disesuaikan
Bentuk penutup optik	-
Lapisan penutup optik	-
Panjang keseluruhan	593 mm
Lebar keseluruhan	678 mm
Tinggi keseluruhan	133 mm

Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	133 x 678 x 593 mm
------------------------------------	--------------------

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Pelindung Lonjakan (Umum/Diferensial)	Tingkat perlindungan lonjakan arus lumener hingga mode diferensial 15 kV dan mode umum 15 kV
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I


Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	7 SDCM
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BVP384 LED555/WW 500W 220-240V SWB GM
Nama lengkap produk	BVP384 LED555/WW 500W 220-240V SWB GM
Kode produk lengkap	911401665705
Kode urutan	911401665705
No. Material (12NC)	911401665705
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

Dimensional drawing



Tango G3 - BVP38x

