



# Tango G3 - BVP38x

## BVP384 LED555/WW 500W 220-240V AMB GM

El proyector LED Tango G3 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en un cuerpo compacto y sólido que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado incorpora estética y funcionalidad para garantizar una excelente confiabilidad. Gracias a la tecnología LED, esta luminaria ofrece un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

### Datos del producto

<b>Funcionamiento de emergencia</b>		<b>Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar</b>	
Código familia de lámparas	-		
Temperatura de color	730 blanco cálido		
Fuente de luz sustituible	Si		
Driver/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación		
Driver incluido	Si		
Tipo lente/cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato	<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Apertura de haz de luz de la luminaria	35° x 100°	Tensión de entrada	220 a 240 V
Connection	Conectores fluctuantes/cables	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Cable	Cable de 1.5 m sin enchufe	Corriente de arranque	153 A
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Tiempo de irrupción	0,585 ms
Flujo luminoso constante	No	Factor de potencia (mín.)	0.9
Número de productos en MCB	-	<b>Controles y regulación</b>	
Tipo de LED engine	LED	Regulable	No
<b>Rendimiento inicial (conforme con IEC)</b>		<b>Datos técnicos de la luz</b>	
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-	Material de la carcasa	Aluminio fundido
		Material de fijación	Steel
		Longitud total	593 mm

## Tango G3 - BVP38x

Anchura total	678 mm
Altura total	133 mm
Color	Aluminio y gris

### Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
---------------------------------	--

### Información general

Flujo lumínico inicial	55500 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	111 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	3000 K
Inic. Índice de reproducción del color	70
Cromacidad inicial	7 SDCM
Potencia de entrada inicial	500 W


Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
----------------------------------	--------

### Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

### Datos de producto

Código de producto completo	911401665805
Nombre de producto del pedido	BVP384 LED555/WW 500W 220-240V AMB GM
Código de pedido	911401665805
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	911401665805
Peso neto (pieza)	18,999 kg



## Plano de dimensiones



Tango G3 - BVP38x

