



# SportsStar- BVP621/BVP622/ EVP622

## BVP622 LED739/957 960W S7 DMX

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622, 73920 lm, 960 W, Blanco frío, Categoría de haz de luz S7, 29°, Clase de seguridad I, Soporte de montaje ajustable

El proyector LED Philips SportsStar establece el estándar en distribución óptica de gran calidad con un alto rendimiento y una baja contaminación lumínica (o control de luz efectivo). Desde iluminación de deportes hasta iluminación de áreas, nuestro sistema, incluidos los postes altos necesarios, proyecta la luz exactamente donde debe dirigirse. Elegí los niveles de iluminación correctos para cualquier configuración con el proyector LED Philips SportsStar.

### Datos del producto

| Información general              |            |                                          |                                       |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Fuente de luz reemplazable       | Sí         | Temperatura de color correlacionada      | 5700 K                                |
| Cantidad de unidades de equipos  | 2 unidades | Eficacia lumínica (promedio) (nominal)   | 77 lm/W                               |
| Controlador incluido             | No         | Índice de producción de color (IRC)      | 90                                    |
| Tipo de motor de fuente de luz   | LED        | Color de la fuente de luz                | Blanco frío                           |
| Lighting Technology              | LED        | Tipo de cubierta óptica                  | Óptica de microlente de policarbonato |
| Marca CE                         | -          | Ampliación de haz de luz de la luminaria | 29°                                   |
| Período de garantía              | 3 años     | Tipo óptico para exterior                | Categoría de haz de luz S7            |
| Información técnica sobre la luz |            | Operación y aspectos eléctricos          |                                       |
| Flujo luminoso                   | 73.920 lm  | Voltaje de entrada                       | - V                                   |
|                                  |            | Frecuencia de línea                      | - Hz                                  |

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Consumo de energía            | 960 W                           |
| Factor de potencia (fracción) | 0.95                            |
| Conexión                      | Unidad de conexiones de 3 polos |
| Cable                         | Cable de 1.5 m sin enchufe      |

Temperatura

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Rango de temperatura ambiente | -40 a +55 °C |
|-------------------------------|--------------|

Controles y atenuación

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Regulable                                     | No                                                   |
| Controlador/unidad de potencia/ transformador | Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado) |
| Interfaz de control                           | -                                                    |
| Salida lumínica constante                     | No                                                   |

Mecánica y carcasa

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Material de la carcasa            | Aluminio extruido            |
| Material óptico                   | Polycarbonato                |
| Material de cubierta/lente óptico | Polycarbonato                |
| Material de fijación              | Acero                        |
| Color de la carcasa               | Blanco                       |
| Dispositivo de montaje            | Soporte de montaje ajustable |
| Acabado de cubierta/lente óptico  | Satinado                     |
| Longitud total                    | 680 mm                       |
| Ancho total                       | 740 mm                       |
| Altura total                      | 307 mm                       |
| Área proyectada efectiva          | 0,42 m²                      |

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 307 x 740 x 680 mm |
|------------------------------------------|--------------------|

Aprobación y aplicación

|                                                     |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de protección de ingreso                     | IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]                                       |
| Código de protección de impacto mec.                | IK08 [5 J protección contra vandalismo]                                                                        |
| Protección contra sobretensión (común/ diferencial) | La protección contra sobretensión del luminario a nivel de un modo diferencial de 10 kV y 10 kV de modo normal |
| Clase de protección IEC                             | Clase de seguridad I                                                                                           |

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Tolerancia del flujo luminoso     | +/-10%  |
| Cromaticidad inicial              | SDCM<=7 |
| Tolerancia del consumo de energía | +/-10%  |

Información del producto

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto del pedido       | BVP622 LED739/957 960W S7 DMX |
| Nombre del producto completo         | BVP622 LED739/957 960W S7 DMX |
| Full EOC                             | 911401666403                  |
| Código del pedido                    | 911401666403                  |
| N.º de material (12NC)               | 911401666403                  |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1                             |
| Numerador: paquetes por caja externa | 1                             |

Plano de dimensiones



