



明尚 LED 低天棚灯 G2 BY088P

BY088P LED20/CW

明尚 LED 低天棚灯 G2 BY088P, 20 W, 1600 lm, 6500 K, 100°

明尚 LED 低天棚灯 G2 是一款简洁设计，高能效的室内 LED 灯具--节省电费、长寿命、免维护、安全、灵活应用。明尚 LED 低天棚灯 G2 可以简单替换基于荧光灯的低天棚灯，可以广泛应用在商超、体育娱乐场所以及仓库等。

产品数据

一般信息		光罩类型	聚碳酸酯反光碗/盖
可更换光源	否	灯具光束扩散	100°
设备组件数	1 个单位	操作和电气	
包含的驱动器	是	输入电压	220-240 V
光源引擎类型	LED	线频率	50 or 60 Hz
CE 标志	-	侵入电流	8.2 A
质保期	1 年	侵入时间	30.8 ms
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面	功耗	20 W
ENEC 标志	-	功率系数 (小数)	0.9
灼热丝测试	温度 650°C, 持续时间 5 秒	连接	飞线/电线
符合欧盟 RoHS 规范	否	线缆	电缆 0.3 米不带插头
灯技术		MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	148
光通量	1,600 lm	温度	
相关色温 (标称)	6500 K	环境温度范围	-20 至 +40°C
光效 (额定) (标称)	80 lm/W	控制和调光	
显色指数 (CRI)	≥80	可调光	否
光源颜色	865 冷日光		
光学类型	宽光束		

明尚 LED 低天棚灯 G2 BY088P

驱动器/功率单元/变压器	电源装置 (开/关)
控制界面	-
恒定光输出	否
机械和外壳	
外壳材料	铝
反射镜材料	铝
光纤材料	聚碳酸酯
光罩材料	聚碳酸酯
固定材料	-
外壳颜色	灰色和黑色
光罩外观	磨砂
总高度	133 mm
总直径	250 mm
审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	IK03 [0.3 J]
保护等级 IEC	安全等级 I
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

初始色度	SDCM<5
功耗误差	+/-10%
长时间使用性能 (符合 IEC 标准)	
使用寿命中值 L70B50	15,000 小时
申请条件	
适用于随机开关	否
产品数据	
订单产品名称	BY088P LED20/CW
完整的产品名称	BY088P LED20/CW
完整产品代码	692382862565800
订购代码	911401667803
材料编号 (12NC)	911401667803
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828625658
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
EAN/UPC - 案例	6923828625658

二维绘图

