



Tango G3 – BVP38x

BVP384 LED540/857 500W DMX AWB GC

Tango G3 – BVP38x, 54000 lm, 500 W, 857 日光, 非對稱, 15° x 100°, 動態 DMX, 安全等級 I, 安裝支架可調整

Tango G3 LED 投光燈，採用成熟的 LED 技術，打造全功率段的泛光照明產品，採用先進的 LED 光源，光學系統，驅動器和散熱技術，殼體晶層堅固耐用，安全，外形設計流暢美觀，性能優越。

产品数据

一般資訊		光源色彩	
燈具系列代碼	-	857 日光	
光源可更換	是	光學罩類型	
裝置部件數量	-	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置	
內附驅動器	無	燈具光束擴散	
照明 source 引擎類型	LED	15° x 100°	
照明技術	LED	戶外光學類型	
CE 標誌	-	非對稱	
保固期	3 年	運轉與電力	
易燃性標誌	-	輸入電壓	
ENEC 標誌	-	- V	
符合歐盟 RoHS 標準	無	線路頻率	
		- Hz	
		耗電量	
		500 W	
		功率因數 (比值)	
		0.9	
		連線照明	
		飛線/電線	
		線線	
		0.5 公尺纜線不含插頭	
		16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	
		-	
照明技術		溫度	
光通量	54,000 lm	環境溫度範圍	
柱頂標準傾斜角	-	-40 至 +50 °C	
側入標準傾斜角	-	控制與調光	
相關色彩溫度 (規範)	5700 K	可調光	
光效 (額定) (標準)	108 lm/W	是	
演色性指數 (CRI)	80	驅動器/電力單元/變壓器	
		電源裝置 (開/關)	

Tango G3 – BVP38x

控制介面	動態 DMX
恆光輸出	無

機械與外罩

外殼材質	鋁壓鑄
反光器材質	-
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	鋼鐵
外罩色彩	鋁與灰色
安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩形狀	-
光學罩表面處理	-
整體長度	593 mm
整體寬度	678 mm
整體高度	133 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	133 x 678 x 593 mm

認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]

突波保護 (一般/差額)	-
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	7 SDCM
功耗容差	+/-10%

應用條件

最高調光等級	1%
--------	----

產品資料

下訂產品名稱	BVP384 LED540/857 500W DMX AWB GC
完整產品名稱	BVP384 LED540/857 500W DMX AWB GC
完整產品代碼	911401668505
訂單代碼	911401668505
材質 Nr. (12NC)	911401668505
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图

