



LED Tango G2

BVP283 LED340/NW 335W 220-240V SWB

LED Tango G2 es una luminaria de proyección LED para uso general en diversas aplicaciones de iluminación, como iluminación de áreas, carteleras, fachadas, área industrial, deportes recreativos y otras aplicaciones generales. El proyector LED Tango G2 cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en un cuerpo compacto. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar confiabilidad y una larga duración. El LED Tango G2 aprovecha la tecnología LED que ofrece ahorros de energía y una mayor vida útil, lo que marca el inicio de una nueva era en la iluminación de áreas.


Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Driver incluido	Si
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Vida útil media L70B50	50000 h

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	911401669502
Nombre de producto del pedido	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V SWB
Código de pedido	911401669502
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	911401669502
Peso neto (pieza)	13,200 kg

LED Tango G2

Plano de dimensiones



Tango LED gen2 BVP281-BVP284

