

LED Tango G2

Interfaz de control	-
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material óptico	Polycarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color de la carcasa	Aluminio y gris
Longitud total	480 mm
Ancho total	655 mm
Altura total	60 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	60 x 655 x 480 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK07 [2 J reforzado]

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V SWB
Nombre del producto completo	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V SWB
Full EOC	911401669502
Código del pedido	911401669502
N.º de material (12NC)	911401669502
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

Plano de dimensiones

