



LED Tango G2

BVP283 LED245/NW 245W 220-240V SWB

LED Tango G2, 24500 lm, 245 W, 740 blanco neutro, Haz de luz ancho simétrico, 30° x 80°, Clase de seguridad I, Soporte de montaje ajustable

LED Tango G2 es una luminaria de proyección LED para uso general en diversas aplicaciones de iluminación, como iluminación de áreas, carteleras, fachadas, área industrial, deportes recreativos y otras aplicaciones generales. El proyector LED Tango G2 cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador térmico y controlador, todo en una carcasa compacta. El disipador térmico especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar fiabilidad y una larga duración. El LED Tango G2 aprovecha la tecnología LED que ofrece ahorros de energía y una mayor vida útil, lo que marca el inicio de una nueva era en la iluminación de áreas.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz reemplazable	Sí
Controlador incluido	Sí
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Lighting Technology	LED
Marca CE	Marca CE
Período de garantía	3 años
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	24.500 lm
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>70

Color de la fuente de luz	740 blanco neutro
Tipo de cubierta óptica	Cristal
Ampliación de haz de luz de la luminaria	30° x 80°
Tipo óptico para exterior	Haz de luz ancho simétrico
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	245 W
Factor de potencia (fracción)	0.95
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 1.5 m sin enchufe

LED Tango G2

