



Tango G2 LED

BVP283 LED245/NW 245W 220-240V SWB

Tango G2 LED, 24500 lm, 245 W, 740 中性白光, 對稱寬光束, 30° x 80°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

Tango G2 LED 是用於各種照明應用的通用型 LED 泛光照明燈具，如區域照明，廣告招牌，外牆，工業區，休閒運動和其他一般應用。Tango G2 LED 泛光燈將 LED 光源，光學系統，散熱片和驅動器整合到一個緊湊的外殼中。其特別設計的散熱器具有美觀性和功能性，以確保可靠性和長使用壽命。Tango G2 LED 充分利用 LED 技術提供的節能和更長的使用壽命，將區域照明帶入了一個新時代。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	是
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
照明技術	LED
CE 標誌	CE 標誌
保固期	3 年
照明技術	
光通量	24,500 lm
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	100 lm/W
演色性指數 (CRI)	>70
光源色彩	740 中性白光
光學罩類型	玻璃
燈具光束擴散	30° x 80°
戶外光學類型	對稱寬光束

運轉與電力	
輸入電壓	220-240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
耗電量	245 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	飛線/電線
線線	1.5 公尺線線不含插頭
溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +45 °C
控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	無

Tango G2 LED

機械與外罩	
外觀材質	鋁壓鑄
光學材料	聚 乙 烯 甲 基 丙 烯 酸 酯
光學罩材質	聚 碳 酸 酯
固定材料	鋼鐵
外罩色彩	鋁與灰色
安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩形狀	平面
整體長度	480 mm
整體寬度	655 mm
整體高度	60 mm
有效投射面積	0.25 m²
尺寸 (高 x 寬 x 深)	60 x 655 x 480 mm

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK07 [2 J 強化]
突波保護 (一般/差額)	燈具突波保護等級至差額模式 10 kV，一般模式 10 kV。
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM<=7
功耗容差	+/-10%

應用條件	
最高調光等級	不適用

產品資料	
下訂產品名稱	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V SWB
完整產品名稱	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V SWB
完整產品代碼	911401669802
訂單代碼	911401669802
材質 Nr. (12NC)	911401669802
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图

