



# Tango G2 LED

## BVP283 LED311/WW 335W 220-240V AWB

Светодиодный светильник Tango G2 LED HP может применяться не только для таких привычных ситуаций, как зональное освещение, подсветка рекламных стендов, освещение фасадов и производственных площадей, а также другие области применения общего характера, но и в условиях гаваней, портов и аэропортов. В компактном корпусе светильника заливающей подсветки Tango G2 LED HP располагаются светодиодный источник света, оптическая система, радиатор и драйвер. Радиатор специальной разработки сочетает эстетичность и функциональность, обеспечивая надежность и продолжительный срок службы светильника. Благодаря преимуществам светодиодной технологии Tango G2 LED HP гарантирует экономию энергии и более долгий период работы, открывая новую эру зонального освещения.

### Данные о продукции


Общая информация	
Драйвер в комплекте	Yes
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Доступные запасные части	Yes
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 V
Входная частота	50-60 Hz
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [ 2 J reinforced]
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Медианный полезный срок службы L70B50	50000 h
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	911401670002
Название продукта для заказа	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V AWB
Код заказа	911401670002

## Tango G2 LED

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	911401670002
Вес нетто (шт.)	13,200 kg

### Чертеж размеров



Tango LED gen2 BVP281-BVP284

