



Tango G2 LED

BVP283 LED224/WW 245W 220-240V AWB

Tango G2 LED, 22400 lm, 245 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Tango G2 LED là đèn pha LED thông dụng có công năng đa dạng, chẳng hạn như chiếu sáng sân bãi, bảng quảng cáo, mặt tiền, khu vực công nghiệp, thể thao giải trí và các ứng dụng nói chung khác. Đèn pha Tango G2 LED kết hợp nguồn sáng LED, hệ thống quang học, tản nhiệt và bộ điều khiển vào một khối nhỏ gọn. Bộ tản nhiệt được thiết kế đặc biệt vừa có tính thẩm mỹ lại vừa đảm bảo sự hoạt động ổn định lâu dài của đèn. Tango G2 LED ứng dụng công nghệ LED giúp tiết kiệm năng lượng và đem đến tuổi thọ cao hơn, đưa công nghệ chiếu sáng sân bãi lên một tầm cao mới.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Công nghệ chiếu sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	22.400 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	90 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Màu sắc nguồn sáng	740 trắng trung tính
Kiểu chụp quang học	Thủy tinh

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz

Mức tiêu thụ điện	245 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.95
Kết nối	Dây điện/cáp bay
Cáp	Cáp 1,5 m không có phích cắm

Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Giao diện điều khiển	-

Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate

Tango G2 LED

Màu vỏ đèn	Nhôm và xám
Chiều dài tổng thể	480 mm
Chiều rộng tổng thể	655 mm
Chiều cao tổng thể	60 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	60 x 655 x 480 mm

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK07 [2 J gia cố]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
----------------------	--------

Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
----------------------------	--------

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V AWB
Tên sản phẩm đầy đủ	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V AWB
Mã sản phẩm đầy đủ	911401670302
Mã đơn hàng	911401670302
Số vật liệu (12NC)	911401670302
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1

Bản vẽ kích thước

