




Tango G2 LED

BVP283 LED340/CW 335W 220-240V AWB

Tango G2 LED, 34000 лм, 335 В, Нейтральный белый 740, Класс безопасности I

Светодиодные прожекторы заливающего света для освещения транспортных узлов, логистических и промышленных объектов: портов, парковок, кранов, билбордов, фасадов, спортивных объектов. Tango G2 — это светодиодный источник света, оптическая система, радиатор и драйвер в одном компактном надежном корпусе. Наличие оптики для симметричного или асимметричного пучка. У светильника алюминиевый корпус и универсальный U-образный стальной кронштейн с антикоррозийным покрытием. Прожектор Tango G2 прошел солевой 500-часовой тест и тесты на вибростойкость, а также защищен от порывов ветра до 46 м/с. Его конструкция разработана специально, чтобы не только обеспечить функциональность, надежность и длительный срок службы, но и сохранить эстетику.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Драйвер в комплекте	Да	Входное напряжение	220-240 Вт
Осветительная технология	LED	Частота сети	50 to 60 Hz
Маркировка CE	Маркировка CE	Энергопотребление	335 В
Технические характеристики освещения		Коэффициент мощности (доля)	0.95
Светоотдача	34 000 лм	Соединение	Свободные вводы/провода
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5700 К	Кабель	Кабель 1,5 м без вилки
Эффективность (номинальная) (ном.)	100 лм/В	Температура	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70	Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °C
Цвет источника света	Нейтральный белый 740	Системы управления и регулировка яркости света	
Тип оптической крышки	Стекланный	Возможность диммирования	Нет

Tango G2 LED

Интерфейс управления	-
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Алюминий и серый
Общая длина	480 мм
Общая ширина	655 мм
Общая высота	60 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	60 x 655 x 480 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V AWB
Полное название продукта	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V AWB
Полный код продукта	911401670502
Код заказа	911401670502
Материал № (12NC)	911401670502
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Чертеж размеров

