




# LED Tango G2

## BVP283 LED280/CW 280W 220-240V AWB

LED Tango G2, 28000 lm, 280 W, 740 blanco neutro, Clase de seguridad I

LED Tango G2 es una luminaria de proyección LED para uso general en diversas aplicaciones de iluminación, como iluminación de áreas, carteleras, fachadas, área industrial, deportes recreativos y otras aplicaciones generales. El proyector LED Tango G2 cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador térmico y controlador, todo en una carcasa compacta. El disipador térmico especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar fiabilidad y una larga duración. El LED Tango G2 aprovecha la tecnología LED que ofrece ahorros de energía y una mayor vida útil, lo que marca el inicio de una nueva era en la iluminación de áreas.

### Datos del producto

| Información general                    |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Controlador incluido                   | Sí                |
| Lighting Technology                    | LED               |
| Marca CE                               | Marca CE          |
| Información técnica sobre la luz       |                   |
| Flujo luminoso                         | 28.000 lm         |
| Temperatura de color correlacionada    | 5700 K            |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 100 lm/W          |
| Índice de producción de color (IRC)    | >70               |
| Color de la fuente de luz              | 740 blanco neutro |
| Tipo de cubierta óptica                | Cristal           |

| Operación y aspectos eléctricos |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Voltaje de entrada              | 220-240 V                  |
| Frecuencia de línea             | 50 to 60 Hz                |
| Consumo de energía              | 280 W                      |
| Factor de potencia (fracción)   | 0.95                       |
| Conexión                        | Cables y guías flotantes   |
| Cable                           | Cable de 1.5 m sin enchufe |
| Temperatura                     |                            |
| Rango de temperatura ambiente   | -40 a +50 °C               |
| Controles y atenuación          |                            |
| Regulable                       | No                         |

# LED Tango G2

|                                          |                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Interfaz de control                      | -                                                                        |
| <b>Mecánica y carcasa</b>                |                                                                          |
| Material de la carcasa                   | Aluminio moldeado a presión                                              |
| Material óptico                          | Polycarbonato                                                            |
| Material de cubierta/lente óptico        | Polycarbonato                                                            |
| Color de la carcasa                      | Aluminio y gris                                                          |
| Longitud total                           | 480 mm                                                                   |
| Ancho total                              | 655 mm                                                                   |
| Altura total                             | 60 mm                                                                    |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 60 x 655 x 480 mm                                                        |
| <b>Aprobación y aplicación</b>           |                                                                          |
| Código de protección de ingreso          | IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
| Código de protección de impacto mec.     | IK07 [2 J reforzado]                                                     |

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Clase de protección IEC                            | Clase de seguridad I               |
| <b>Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)</b> |                                    |
| Tolerancia del flujo luminoso                      | +/-10%                             |
| Tolerancia del consumo de energía                  | +/-10%                             |
| <b>Información del producto</b>                    |                                    |
| Nombre del producto del pedido                     | BVP283 LED280/CW 280W 220-240V AWB |
| Nombre del producto completo                       | BVP283 LED280/CW 280W 220-240V AWB |
| Full EOC                                           | 911401670702                       |
| Código del pedido                                  | 911401670702                       |
| N.º de material (12NC)                             | 911401670702                       |
| Numerador SAP: cantidad por paquete                | 1                                  |
| Numerador: paquetes por caja externa               | 1                                  |

## Plano de dimensiones

