



# Tango G2 LED

## BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWB

Tango G2 LED, 34000 lm, 335 W, Branco neutro 740, Classe de segurança I

O Tango G2 LED é projetor LED de uso geral para várias aplicações de iluminação, como iluminação áreas, painéis outdoor, fachadas, áreas industriais, esportes recreativos, entre outros. É composto por LEDs de altíssima eficiência, sistema ótico, dissipador de calor e driver em uma solução com dimensões compactas. Seu dissipador de calor especialmente projetado incorpora estética e funcionalidade para garantir confiabilidade e longa vida útil. O Tango G2 LED aproveita a tecnologia LED que oferece economia de energia e torna-se a melhor opção em substituição às soluções tradicionais para a mesma aplicação.

### Dados do produto

Informações gerais		Temperatura	
Driver incluído	Sim	Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
Lighting Technology	LED	Controles e dimerização	
Marca CE	Marca CE	Regulável	Não
Dados técnicos de luz		Interface de controle	-
Fluxo luminoso	34.000 lm	Dados mecânicos e de compartimento	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K	Material do compartimento	Alumínio fundido
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100 lm/W		
Color rendering index (CRI)	>70		
Cor da fonte de luz	Branco neutro 740		
Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro		
Dados elétricos e de operação			
Tensão de entrada	220-240 V		
Line Frequency	50 to 60 Hz		
Consumo de energia	335 W		
Fator de potência (fração)	0.95		
Conexão	Cabos/fios suspensos		
Cabo	Cabo de 1,5 m sem plugue		

## Tango G2 LED

Material de óptica	Policarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Alumínio e cinza
Comprimento geral	480 mm
Largura total	655 mm
Altura geral	60 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	60 x 655 x 480 mm

### Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK07 [2 J reforçado]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWB
Nome do produto completo	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWB
Full EOC	911401671002
Descrição do código local	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWB
Código de encomenda	911401671002
Nº do material (12NC)	911401671002
Código local	911401671002
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

### Desenho dimensional

