



# Tango G2 LED

## BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWB

O Tango G2 LED é projetor LED de uso geral para várias aplicações de iluminação, como iluminação áreas, painéis outdoor, fachadas, áreas industriais, esportes recreativos, entre outros. É composto por LEDs de altíssima eficiência, sistema ótico, dissipador de calor e driver em uma solução com dimensões compactas. Seu dissipador de calor especialmente projetado incorpora estética e funcionalidade para garantir confiabilidade e longa vida útil. O Tango G2 LED aproveita a tecnologia LED que oferece economia de energia e torna-se a melhor opção em substituição às soluções tradicionais para a mesma aplicação.

### Dados do produto

Informações gerais	
Cor da fonte de luz	740
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	G [ Vidro]
Interface de controle	-
Conexão	Flying leads/wires
Cabo	C1500 (C1K5)
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Marca CE	CE
Peças sobressalentes disponíveis	Yes

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fator de potência (Mín.)	0.95

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material de óptica	PC
Material de lente/tampa óptica	PC
Comprimento geral	480 mm
Largura geral	655 mm
Altura geral	60 mm
Cor	ALU-GR

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65 [ IP65]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK07 [ IK07]


Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	34000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	100 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de reprodução de cor inicial	>70

## Tango G2 LED

Potência de entrada inicial	335 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
<b>Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)</b>	
Vida útil média L70B50	50000 h
<b>Condições de aplicação</b>	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
<b>Dados do produto</b>	
Código do produto completo	911401671002

Nome de produto da encomenda	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWB
Código de encomenda	911401671002
Código de encomenda local	911401671002
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	911401671002
Peso líquido SAP (peça)	13,200 kg

### Desenho dimensional



Tango LED gen2 BVP281-BVP284

