



Tango G2 LED

BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWB

Светодиодные прожекторы заливающего света для освещения транспортных узлов, логистических и промышленных объектов: портов, парковок, кранов, билбордов, фасадов, спортивных объектов. Tango G2 — это светодиодный источник света, оптическая система, радиатор и драйвер в одном компактном надежном корпусе. Наличие оптики для симметричного или асимметричного пучка. У светильника алюминиевый корпус и универсальный U-образный стальной кронштейн с антикоррозийным покрытием. Прожектор Tango G2 прошел солевой 500-часовой тест и тесты на вибростойкость, а также защищен от порывов ветра до 46 м/с. Его конструкция разработана специально, чтобы не только обеспечить функциональность, надежность и длительный срок службы, но и сохранить эстетику.

Данные о продукции


Общая информация	
Драйвер в комплекте	Yes
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Доступные запасные части	Yes
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 V
Входная частота	50-60 Hz
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 J reinforced]
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Медианный полезный срок службы L70B50	50000 h
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	911401671002
Название продукта для заказа	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWB
Код заказа	911401671002
Нумератор — количество на упаковку	1

Tango G2 LED

Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	911401671002
Вес нетто (шт.)	13,200 kg

Чертеж размеров



Tango LED gen2 BVP281-BVP284

