



Tango G3 – BVP38x

BVP384 LED535/840 500W 220-240V SMB GC

Tango G3 – BVP38x, 53500 lm, 500 W, 840 中性白光, 對稱, 50° x 50°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

Tango G3 LED 投光燈，採用成熟的 LED 技術，打造全功率段的泛光照明產品，採用先進的 LED 光源，光學系統，驅動器和散熱技術，殼體晶層堅固耐用，安全，外形設計流暢美觀，性能優越。

产品数据

一般資訊	
燈具系列代碼	-
光源可更換	是
裝置部件數量	-
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
照明技術	LED
CE 標誌	-
保固期	3 年
易燃性標誌	-
ENEC 標誌	-
符合歐盟 RoHS 標準	無
照明技術	
光通量	53,500 lm
柱頂標準傾斜角	-
側入標準傾斜角	-
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	107 lm/W
演色性指數 (CRI)	80

光源色彩	840 中性白光
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
燈具光束擴散	50° x 50°
戶外光學類型	對稱
運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
耗電量	500 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	飛線/電線
線線	0.5 公尺線線不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-
溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C
控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)

Tango G3 - BVP38x

控制介面	-
恆光輸出	無

機械與外罩

外殼材質	鋁壓鑄
反光器材質	-
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	鋼鐵
外罩色彩	鋁與灰色
安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩形狀	-
光學罩表面處理	-
整體長度	593 mm
整體寬度	678 mm
整體高度	133 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	133 x 678 x 593 mm

認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
-------------	------------------------

機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
突波保護 (一般/差額)	燈具突波保護等級至差額模式 10 kV，一般模式 10 kV。
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	7 SDCM
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	BVP384 LED535/840 500W 220-240V SMB GC
完整產品名稱	BVP384 LED535/840 500W 220-240V SMB GC
完整產品代碼	911401671705
訂單代碼	911401671705
材質 Nr. (12NC)	911401671705
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图

