



Tango G3 - BVP38x

BVP384 LED535/840 500W 220-240V SMB GM

Tango G3 - BVP38x, 53500 lm, 500 W, 840 nötr beyaz, Simetrik, 50° x 50°, Güvenlik sınıfı I, Ayarlanabilir montaj braketi

Enerji tasarrufu sağlayan Philips Tango G3 LED Projektör Aydınlatması, kapsamlı Alan aydınlatması uygulamaları için ideal çözümdür. LED ışık kaynağını, ısı emicisini ve sürücüyü, dünyaca tanınan güvenlik standartlarına uygun, tek bir kompakt ve dayanıklı muhafaza içinde bir araya getirir. Özel olarak tasarlanan ısı emicisi kusursuz güvenilirlik sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Gücünü LED teknolojisinden alan bu aydınlatma armatürü üstün performans ve daha uzun ürün ömrü sunarak alan aydınlatmasını yepyeni bir seviyeye taşır.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Standart devirme açısı yandan giriş	
Lamba ailesi kodu	-	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	107 lm/W
Sürücü birimi sayısı	-	Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Tertibat dahildir	Evet	Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Işık kaynağı motoru türü	LED	Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	50° x 50°
CE işareti	-	Optik sistem türü dış mekan	Simetrik
Garanti süresi	3 yıl	Çalıştırma ve Elektrik	
Alev alma işareti	-	Giriş Voltajı	220-240 V
ENEC işareti	-	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
EU RoHS ile uyumludur	Hayır	Kalkış Akımı	153 A
Işık Teknik Ayrıntıları		Ani akım süresi	0,585 ms
Işık Akısı	53.500 lm	Güç Tüketimi	500 W
Standart eğim açısı üstten montaj	-	Güç Faktörü (Kesir)	0.9

Tango G3 - BVP38x

Bağlantı	Boşta kablolar/teller
Kablo	Fişsiz 1,5 m kablo
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	-
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Alüminyum ve gri
Montaj cihazı	Ayarlanabilir montaj braketi
Optik kapak şekli	-
Optik kapak kaplaması	-
Toplam uzunluk	593 mm
Genel genişlik	678 mm
Genel yükseklik	133 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	133 x 678 x 593 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	15 kV diferansiyel moduna ve 15 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I


Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	7 SDCM
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP384 LED535/840 500W 220-240V SMB GM
Tam ürün adı	BVP384 LED535/840 500W 220-240V SMB GM
Tam ürün kodu	911401672005
Sipariş kodu	01672005
Malzeme No. (12NC)	911401672005
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

Boyutlu çizim



Tango G3 - BVP38x

