



# SmartBright LED 泛光灯

## BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CQC

SmartBright LED 泛光灯, 4300 lm, 50 W, 730 暖白色, 30° x 80°, 安全等级 I, 安装支架可调

明晖 LED 投光灯 BVP17x 是一款为显著节能而设计的通用泛光灯，堪称各类泛光应用下的理想解决方案。该产品还为符合相关的性能和安全标准而设计，可为您带来可靠、长久的性能。

### 产品数据

| 一般信息         |                            |
|--------------|----------------------------|
| 灯具系列代码       | LED43 [LED module 4300 lm] |
| 可更换光源        | 否                          |
| 包含的驱动器       | 是                          |
| 光源引擎类型       | LED                        |
| 照明技术         | LED                        |
| CE 标志        | CE 标志                      |
| 可燃性标志        | 用于安装在常规可燃表面                |
| 灯技术          |                            |
| 光通量          | 4,300 lm                   |
| 相关色温 (标称)    | 3000 K                     |
| 光效 (额定) (标称) | 86 lm/W                    |
| 显色指数 (CRI)   | >70                        |
| 光源颜色         | 730 暖白色                    |
| 光罩类型         | 聚碳酸酯反光碗/抗紫外线盖              |
| 灯具光束扩散       | 30° x 80°                  |

| 操作和电气                 |              |
|-----------------------|--------------|
| 输入电压                  | 220 至 240 V  |
| 线频率                   | 50 or 60 Hz  |
| 输入电流                  | 2.9 A        |
| 侵入时间                  | 0.000225 ms  |
| 功耗                    | 50 W         |
| 功率系数 (小数)             | 0.9          |
| 连接                    | 飞线/电线        |
| 线缆                    | 电缆 0.6 米不带插头 |
| MCB 上的产品数量 (16A 类型 B) | 40           |
| 温度                    |              |
| 环境温度范围                | -40 至 +45°C  |
| 控制和调光                 |              |
| 可调光                   | 否            |
| 控制界面                  | -            |
| 恒定光输出                 | 否            |

SmartBright LED 泛光灯

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 机械和外壳              |                   |
| 外壳材料               | 压铸铝               |
| 光罩材料               | 聚碳酸酯              |
| 外壳颜色               | 灰色                |
| 安装设备               | 安装支架可调            |
| 光罩外形               | 扁平                |
| 光罩外观               | 磨砂                |
| 总长度                | 270 mm            |
| 总宽度                | 202 mm            |
| 总高度                | 38 mm             |
| 有效投射面积             | 0.0729 m²         |
| 尺寸 ( 高 x 宽 x 深 )   | 38 x 202 x 270 mm |
| 审批和申请              |                   |
| IP 等级              | IP65 [防尘渗透, 防喷射]  |
| 机械冲击保护代码           | IK07 [2 J 强化型]    |
| 浪涌保护 ( 通用/差异 )     | 4/2 kV            |
| 保护等级 IEC           | 安全等级 I            |
| 初始性能 ( 符合 IEC 标准 ) |                   |
| 光通量误差              | +/-10%            |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 初始色度             | SDCM<7                          |
| 功耗误差             | +/-10%                          |
| 申请条件             |                                 |
| 最高暗淡级别           | 不适用                             |
| 产品数据             |                                 |
| 订单产品名称           | BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CQC |
| 完整的产品名称          | BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CQC |
| 完整产品代码           | 694793916862099                 |
| 订购代码             | 911401673504                    |
| 材料编号 (12NC)      | 911401673504                    |
| 计算器 - 每包数量       | 1                               |
| EAN/UPC - 产品/箱   | 6947939168620                   |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 8                               |
| EAN/UPC - 案例     | 6947939168804                   |

二维绘图

