



# Tango G3 – BVP38x

## BVP383 LED450/CW 400W 220-240V NB

Tango G3 – BVP38x, 45000 lm, 400 W, 冷白光, 窄光束, 13°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

Tango G3 LED 投光燈，採用成熟的 LED 技術，打造全功率段的泛光照明產品，採用先進的 LED 光源，光學系統，驅動器和散熱技術，殼體晶層堅固耐用，安全，外形設計流暢美觀，性能優越。

### 产品数据

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>一般資訊</b>    |                |
| 光源可更換          | 是              |
| 內附驅動器          | 是              |
| 照明 source 引擎類型 | LED            |
| 照明技術           | LED            |
| CE 標誌          | -              |
| 保固期            | 3 年            |
| <b>照明技術</b>    |                |
| 光通量            | 45,000 lm      |
| 相關色彩溫度 (規範)    | 5700 K         |
| 光效 (額定) (標準)   | 110 lm/W       |
| 演色性指數 (CRI)    | 70             |
| 光源色彩           | 冷白光            |
| 光學罩類型          | 聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置 |
| 燈具光束擴散         | 13°            |
| 戶外光學類型         | 窄光束            |
| <b>運轉與電力</b>   |                |
| 輸入電壓           | 220-240 V      |

|              |              |
|--------------|--------------|
| 線路頻率         | 50 or 60 Hz  |
| 耗電量          | 400 W        |
| 功率因數 (比值)    | 0.95         |
| 連線照明         | 飛線/電線        |
| 續線           | 0.5 公尺續線不含插頭 |
| <b>溫度</b>    |              |
| 環境溫度範圍       | -40 至 +50 °C |
| <b>控制與調光</b> |              |
| 可調光          | 否            |
| 驅動器/電力單元/變壓器 | 電源裝置 (開/關)   |
| 控制介面         | -            |
| <b>機械與外罩</b> |              |
| 外殼材質         | 鋁壓鑄          |
| 光學材料         | 聚碳酸酯         |
| 光學罩材質        | 聚碳酸酯         |
| 固定材料         | 鋼鐵           |
| 外罩色彩         | 鋁與灰色         |

Tango G3 – BVP38x

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 安裝裝置           | 安裝支架可調整            |
| 光學罩表面處理        | 霧面                 |
| 整體長度           | 591 mm             |
| 整體寬度           | 114 mm             |
| 整體高度           | 603 mm             |
| 有效投射面積         | 0.29 m²            |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 603 x 114 x 591 mm |

認證與應用

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| 防水防塵規範 (IP)  | IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]          |
| 機械衝擊保護規範     | IK08 [5 J 撞擊防護]                 |
| 突波保護 (一般/差模) | 燈具突波保護等級至差額模式 10 kV，一般模式 10 kV。 |
| 保護等級 IEC     | 安全等級 I                          |

初始效能 (符合 IEC 標準)

|       |        |
|-------|--------|
| 光通量容限 | +/-10% |
|-------|--------|

|      |         |
|------|---------|
| 點火色度 | SDCM<=7 |
| 功耗容差 | +/-10%  |

產品資料

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 下訂產品名稱        | BVP383 LED450/CW 400W 220-240V NB |
| 完整產品名稱        | BVP383 LED450/CW 400W 220-240V NB |
| 完整產品代碼        | 911401681703                      |
| 訂單代碼          | 911401681703                      |
| 材質 Nr. (12NC) | 911401681703                      |
| 分子 - 每個包裝的數量  | 1                                 |
| 分子 - 每一外盒包裝   | 1                                 |

