



Tango G3 – BVP38x

BVP383 LED405/NW 360W 220-240V SWB

Tango G3 – BVP38x, 40500 lm, 360 W, 中性白光, 對稱寬光束, 30° x 80°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

Tango G3 LED 投光燈，採用成熟的 LED 技術，打造全功率段的泛光照明產品，採用先進的 LED 光源，光學系統，驅動器和散熱技術，殼體晶層堅固耐用，安全，外形設計流暢美觀，性能優越。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	是
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
照明技術	LED
CE 標誌	-
保固期	3 年
照明技術	
光通量	40,500 lm
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	110 lm/W
演色性指數 (CRI)	70
光源色彩	中性白光
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
燈具光束擴散	30° x 80°
戶外光學類型	對稱寬光束
運轉與電力	
輸入電壓	220-240 V

線路頻率	50 or 60 Hz
耗電量	360 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	飛線/電線
續線	0.5 公尺續線不含插頭
溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C
控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	鋼鐵
外罩色彩	鋁與灰色

Tango G3 – BVP38x

安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩表面處理	霧面
整體長度	591 mm
整體寬度	114 mm
整體高度	603 mm
有效投射面積	0.29 m²
尺寸 (高 x 寬 x 深)	603 x 114 x 591 mm

認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
突波保護 (一般/差模)	燈具突波保護等級至差額模式 10 kV，一般模式 10 kV。
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
-------	--------

點火色度	SDCM<=7
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	BVP383 LED405/NW 360W 220-240V SWB
完整產品名稱	BVP383 LED405/NW 360W 220-240V SWB
完整產品代碼	911401683203
訂單代碼	911401683203
材質 Nr. (12NC)	911401683203
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

