



Tango G3 – BVP38x

BVP383 LED405/WW 400W 220-240V AMB

Tango G3 – BVP38x, 40500 lm, 400 W, 暖白光, 非對稱中光束, 35° x 100°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

Tango G3 LED 投光燈，採用成熟的 LED 技術，打造全功率段的泛光照明產品，採用先進的 LED 光源，光學系統，驅動器和散熱技術，殼體晶層堅固耐用，安全，外形設計流暢美觀，性能優越。

产品数据

一般資訊		線路頻率	
光源可更換	是	線路頻率	50 or 60 Hz
內附驅動器	是	耗電量	400 W
照明 source 引擎類型	LED	功率因數 (比值)	0.95
照明技術	LED	連線照明	飛線/電線
CE 標誌	-	續線	0.5 公尺續線不含插頭
保固期	3 年	溫度	
照明技術		環境溫度範圍	-40 至 +50 °C
光通量	40,500 lm	控制與調光	
相關色彩溫度 (規範)	3000 K	可調光	否
光效 (額定) (標準)	100 lm/W	驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
演色性指數 (CRI)	70	控制介面	-
光源色彩	暖白光	機械與外罩	
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置	外殼材質	鋁壓鑄
燈具光束擴散	35° x 100°	光學材料	聚碳酸酯
戶外光學類型	非對稱中光束	光學罩材質	聚碳酸酯
運轉與電力		固定材料	鋼鐵
輸入電壓	220-240 V	外罩色彩	鋁與灰色

Tango G3 – BVP38x

安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩表面處理	霧面
整體長度	591 mm
整體寬度	114 mm
整體高度	603 mm
有效投射面積	0.29 m²
尺寸 (高 x 寬 x 深)	603 x 114 x 591 mm

認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
突波保護 (一般/差模)	燈具突波保護等級至差額模式 10 kV，一般模式 10 kV。
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
-------	--------

點火色度	SDCM<=7
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	BVP383 LED405/WW 400W 220-240V AMB
完整產品名稱	BVP383 LED405/WW 400W 220-240V AMB
完整產品代碼	911401685503
訂單代碼	911401685503
材質 Nr. (12NC)	911401685503
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

