



SmartBright LED Floodlight

BVP173 LED66/WW 70W WB GREY CE

SmartBright LED Floodlight, 6650 lm, 70 W, 730 ánh sáng trắng ấm, 30° x 80°, Cấp an toàn I, Giá neo tùy chỉnh được

SmartBright LED Floodlight là loại đèn pha đa năng với thiết kế tiết kiệm năng lượng, một giải pháp lý tưởng cho nhiều ứng dụng chiếu sáng đèn pha đa dạng. Thiết kế của sản phẩm cũng đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan về an toàn và hiệu suất, mang đến hiệu suất đáng tin cậy và bền bỉ.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Mã dòng bóng đèn	LED66 [LED module 6600 lm]
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Công nghệ chiếu sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường

Thông tin kỹ thuật về đèn

Quang thông	6.650 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	95 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Màu sắc nguồn sáng	730 ánh sáng trắng ấm
Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp Polycarbonate chống UV

Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	30° x 80°
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Dòng khởi động	9,2 A
Thời gian khởi động	0,066 ms
Mức tiêu thụ điện	70 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kết nối	Dây điện/cáp bay
Cáp	Cáp 0,6 m không có phích cắm
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	37
Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +45°C

SmartBright LED Floodlight

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Xám
Thiết bị lắp đặt	Giá neo tùy chỉnh được
Hình dạng chụp quang học	Đẹt
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Làm mờ
Chiều dài tổng thể	300 mm
Chiều rộng tổng thể	190 mm
Chiều cao tổng thể	40 mm
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,0795 m ²
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	40 x 190 x 300 mm

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK07 [2 J gia cố]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	SDCM<7
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%


Điều kiện ứng dụng

Độ mờ tối đa	Không áp dụng
--------------	---------------

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	BVP173 LED66/WW 70W WB GREY CE
Tên sản phẩm đầy đủ	BVP173 LED66/WW 70W WB GREY CE
Mã sản phẩm đầy đủ	871016332087899
Mã đơn hàng	911401689104
Số vật liệu (12NC)	911401689104
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163320878
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	8
EAN/UPC - Vỏ	8710163321479

Bản vẽ kích thước



*Configuration for Australia, New Zealand and Korea

