



Projecteur LED Smartbright

BVP174 LED95/CW 100W WB GREY CE

Projecteur LED Smartbright, 9500 lm, 100 W, 757 blanc froid, 30° x 80°, Classe de sécurité I, Support de montage réglable

Le projecteur LED Smartbright est un projecteur polyvalent conçu pour offrir d'importantes économies d'énergie, ce qui fait de lui une solution idéale pour de nombreuses applications d'éclairage par projection. Le produit est également conçu pour respecter les normes de sécurité et de performances qui s'appliquent, vous offrant ainsi des performances durables.

Données du produit

Informations générales		Type de cache optique/de lentille	
Code famille lampe	LED66 [LED module 6600 lm]	Vasque/cache en polycarbonate résistant aux UV	
Source lumineuse remplaçable	Non	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	
Ballast/pilote inclus	Oui	30° x 80°	
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Fonctionnement et électricité	
Lighting Technology	LED	Tension d'entrée	220 à 240 V
Marquage CE	Marquage CE	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Courant d'appel	9,7 A
Données techniques de l'éclairage		Temps d'appel	0,065 ms
Flux lumineux	9 500 lm	Consommation électrique	100 W
Température de couleur corrélée (nom.)	5700 K	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	95 lm/W	Connexion	Fils/câbles volants
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70	Câble	Câble 0,6 m sans prise
Température de couleur	757 blanc froid	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B 26	

Projecteur LED Smartbright

Température

Gamme de températures ambiantes	-40 à +45 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris
Dispositif de montage	Support de montage réglable
Forme du cache optique/de la lentille	Plat
Finition du cache optique/de la lentille	Dépoli
Longueur totale	356 mm
Largeur totale	190 mm
Hauteur totale	53 mm
Surface projetée effective	0,11036 m ²
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	53 x 190 x 356 mm

Approbation et application

Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
-----------------------------	--

Code de protection contre les chocs méca.	IK07 [2 J renforcé]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	SDCM<7
Tolérance de consommation électrique	+/-10%


Conditions d'application

Niveau de gradation maximal	Non applicable
-----------------------------	----------------

Données du produit

Nom du produit de la commande	BVP174 LED95/CW 100W WB GREY CE
Nom de produit complet	BVP174 LED95/CW 100W WB GREY CE
Full EOC	871016332101199
Code de commande	911401689704
Code 12NC	911401689704
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8710163321011
Conditionnement par carton	6
EAN/UPC - Boîte	8710163321615

Schéma dimensionnel



*Configuration for Australia, New Zealand and Korea

