




Tango G2 LED

BVP283 LED355/CW 350W 220-240V NB

Tango G2 LED, 35500 лм, 349 В, Нейтральный белый 740, Узкий световой пучок, высокая отражательная способность, Класс безопасности I

Светодиодные прожекторы заливающего света для освещения транспортных узлов, логистических и промышленных объектов: портов, парковок, кранов, билбордов, фасадов, спортивных объектов. Tango G2 — это светодиодный источник света, оптическая система, радиатор и драйвер в одном компактном надежном корпусе. Наличие оптики для симметричного или асимметричного пучка. У светильника алюминиевый корпус и универсальный U-образный стальной кронштейн с антикоррозийным покрытием. Прожектор Tango G2 прошел солевой 500-часовой тест и тесты на вибростойкость, а также защищен от порывов ветра до 46 м/с. Его конструкция разработана специально, чтобы не только обеспечить функциональность, надежность и длительный срок службы, но и сохранить эстетику.

Данные о продукции

Общая информация		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	
Код лампового семейства	LED355 [LED Module, system flux 3500 lm]	Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Сменный источник света	Нет	Технические характеристики освещения	
Количество единиц ПРА	1 шт.	Коэффициент освещения, направленного снизу вверх	1
Драйвер в комплекте	Да	Светоотдача	35 500 лм
Тип светогенератора	LED	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Осветительная технология	LED	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Маркировка CE	Маркировка CE	Коррелированная цветовая температура (ном.)	5700 K
Гарантийный период	3 года		
Знак пожароопасности	-		
Сертификат ENEC	-		

Tango G2 LED

Эффективность (номинальная) (ном.)	100 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70
Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Тип оптической крышки	Стекло
Светораспределение светильника	-
Тип оптики для размещения вне зданий	Узкий световой пучок, высокая отражательная способность

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	53,4 А
Время пуска	482 ms
Энергопотребление	349 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 1,5 м без вилки
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	1

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От –40 до +50 °С
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	-
Цвет корпуса	Алюминий и серый
Монтажное устройство	-
Форма оптической крышки	-
Покрытие оптической крышки	-

Общая длина	480 мм
Общая ширина	655 мм
Общая высота	60 мм
Эффективная площадь проекции	0,25 m²
Размеры (высота x ширина x глубина)	60 x 655 x 480 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная)	Защита светильника от бросков напряжения до 10 кВ в дифференциальном режиме и до 10 кВ в синфазном режиме
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.433, 0.401) SDCM<6
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	10 %
Медианный полезный срок службы L70B50	50 000 часов
Срок эксплуатации L80B10	30 000 часов

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BVP283 LED355/CW 350W 220–240V NB
Полное название продукта	BVP283 LED355/CW 350W 220–240V NB
Полный код продукта	911401689902
Код заказа	911401689902
Материал № (12NC)	911401689902
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Tango G2 LED

Чертеж размеров

