



# SmartBright LED 投射燈

## BVP174 LED95/NW 100W WB GREY L1000

SmartBright LED 投射燈, 9500 lm, 100 W, 740 中性白光, 30° x 80°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

SmartBright LED 投射燈是一款多用途投射燈，可發揮重大節能效益，是各式投光照明的理想解決方案選擇。產品也符合相關照明效能與安全標準，能夠發揮長效可靠效能。

### 产品数据

| 一般資訊           |                            | 運轉與電力                  |              |
|----------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| 燈具系列代碼         | LED66 [LED module 6600 lm] | 輸入電壓                   | 220 至 240 V  |
| 光源可更換          | 無                          | 線路頻率                   | 50 or 60 Hz  |
| 內附驅動器          | 是                          | 湧入電流                   | 9.7 A        |
| 照明 source 引擎類型 | LED                        | 浪湧時間                   | 0.065 ms     |
| 照明技術           | LED                        | 耗電量                    | 100 W        |
| CE 標誌          | CE 標誌                      | 功率因數 (比值)              | 0.9          |
| 易燃性標誌          | 用於安裝於通常易燃的表面               | 連線照明                   | 飛線/電線        |
| 照明技術           |                            | 纜線                     | 1.0 公尺纜線不含插頭 |
| 光通量            | 9,500 lm                   | 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | 26           |
| 相關色彩溫度 (規範)    | 4000 K                     | 溫度                     |              |
| 光效 (額定) (標準)   | 95 lm/W                    | 環境溫度範圍                 | -40 至 +45 °C |
| 演色性指數 (CRI)    | >70                        | 控制與調光                  |              |
| 光源色彩           | 740 中性白光                   | 可調光                    | 否            |
| 光學罩類型          | 聚碳酸酯樹脂鉢/外蓋抗 UV             | 控制介面                   | -            |
| 燈具光束擴散         | 30° x 80°                  | 恆光輸出                   | 無            |

SmartBright LED 投射燈

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 機械與外罩            |                        |
| 外殼材質             | 鋁壓鑄                    |
| 光學罩材質            | 聚碳酸酯                   |
| 外罩色彩             | 灰色                     |
| 安裝裝置             | 安裝支架可調整                |
| 光學罩形狀            | 平面                     |
| 光學罩表面處理          | 霧面                     |
| 整體長度             | 356 mm                 |
| 整體寬度             | 190 mm                 |
| 整體高度             | 53 mm                  |
| 有效投射面積           | 0.11036 m²             |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深)   | 53 x 190 x 356 mm      |
| 認證與應用            |                        |
| 防水防塵規範 (IP)      | IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |
| 機械衝擊保護規範         | IK07 [2 J 強化]          |
| 保護等級 IEC         | 安全等級 I                 |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                        |
| 光通量容限            | +/-10%                 |

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 點火色度            | SDCM<7                             |
| 功耗容差            | +/-10%                             |
| 應用條件            |                                    |
| 最高調光等級          | 不適用                                |
| 產品資料            |                                    |
| 下訂產品名稱          | BVP174 LED95/NW 100W WB GREY L1000 |
| 完整產品名稱          | BVP174 LED95/NW 100W WB GREY L1000 |
| 完整產品代碼          | 871016332106699                    |
| 訂單代碼            | 911401691304                       |
| 材質 Nr. (12NC)   | 911401691304                       |
| 分子 - 每個包裝的數量    | 1                                  |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 8710163321066                      |
| 分子 - 每一外盒包裝     | 6                                  |
| EAN/UPC - 箱     | 8710163321660                      |

二维绘图

