

PHILIPS

Lighting



馨程燈帶

LS162S LED12 857 IP44 L5000

出色的光效，安裝靈活

产品数据


基本資訊	
光源光束角	120°
光源色彩	857 daylight
可更換光源	否
齒輪部件數量	1
內附驅動器	否
燈具光束擴展	120° x 120°
控制介面	Dynamix DMX
灼熱絲測試	650/5 [650/5]
易燃性標誌	F [F]
CE 標誌	CE
保固期	3 years
恆光輸出	可程式設定
RoHS 標誌	RoHS mark
運作和電氣	
輸入電壓	24 V
輸入頻率	- Hz
湧入電流	35 A
湧入時間	0.32 ms
控制調光	
可調光	是
機械和殼體	
總長度	5000 mm

總寬度	11 mm
總高度	6 mm
色彩	WH
應用	
防水防塵規範代碼	IP44 [IP44]
機械衝擊保護碼	IK02 [IK02]
初始性能	
初始光通量	1200 lm
光通量容限	+/-10%
初始 LED 燈具效率	95 lm/W
初始腐蝕性色溫	5700 K
初始演色性指數	>80
初始色度	4
初始輸入功率	11.6 W
用電量容限	+/-10%
耐久性能	
平均使用時間 L70B50	30000 h
適用條件	
環境溫度範圍	-20 to +35 °C
最高調光等級	1%
適合隨機切換	No


擊程燈帶

產品參數	
完整產品碼	911401691503
訂購產品名稱	LS162S LED12 857 IP44 L5000
訂購代碼	911401691503
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	10

材質編碼(12NC)	911401691503
淨重 (件)	0.150 kg



二维绘图



LS160S/LS161S/LS162S/LS170S

