



# 馨程燈帶

## LS161S LED8 927 IP20 L5000

出色的光效，安裝靈活

### 产品数据

基本資訊	
光源光束角	120°
光源色彩	927 warm white
可更換光源	否
齒輪部件數量	1
內附驅動器	否
光學護蓋/鏡頭類型	MLO-PC [聚碳酸酯燈蓋中的微透鏡]
燈具光束擴展	120° x 120°
控制介面	Dynamix DMX
保護等級 IEC	否
灼熱絲測試	650/5 [650/5]
易燃性標誌	F [F]
CE 標誌	CE
保固期	3 years
恆光輸出	可程式設定
MCB 上的產品數量	-
RoHS 標誌	RoHS mark
運作和電氣	
輸入電壓	24 V
輸入頻率	- Hz
湧入電流	35 A
湧入時間	0.32 ms

控制調光	
可調光	是
機械和殼體	
光學護蓋/鏡頭材質	-
總長度	5000 mm
總寬度	8 mm
總高度	3 mm
色彩	WH
應用	
防水防塵規範代碼	IP20 [IP20]
機械衝擊保護碼	IK02 [IK02]
初始性能	
初始光通量	800 lm
光通量容限	+/-10%
初始 LED 燈具效率	75 lm/W
初始腐蝕性色溫	2700 K
初始演色性指數	≥90
初始色度	3
初始輸入功率	9.7 W
用電量容限	+/-10%

## 擊程燈帶

### 耐久性能

平均使用時間 L70B50 30000 h

### 適用條件

環境溫度範圍 -20 to +35 °C

最高調光等級 1%

適合隨機切換 No

### 產品參數

完整產品碼 911401691803

訂購產品名稱 LS161S LED8 927 IP20 L5000


訂購代碼 911401691803

分子 - 各件數量 1


分子 - 每一外盒內件數 10

材質編號(12NC) 911401691803

淨重 (件) 0.070 kg



## 二维绘图



LS160S/LS161S/LS162S/LS170S

