

PHILIPS

Lighting



FlexCove G3

LS162S LED12 927 IP20 L5000

Giải pháp bền vững và linh hoạt với hiệu quả quang học xuất sắc

Dữ liệu sản phẩm

| Thông tin chung | |
|----------------------------------|--|
| Góc chùm sáng của nguồn sáng | 120 ° |
| Màu sắc nguồn sáng | 927 trắng ấm |
| Nguồn sáng có thể thay thế | Không |
| Số lượng bộ điều khiển | 1 bộ |
| Bao gồm bộ điều khiển | Không |
| Độ mở rộng chùm ánh sáng của đèn | 120° x 120° |
| Giao diện điều khiển | Dynamix DMX |
| Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ | Nhiệt độ 650 °C, thời gian 5 giây |
| Ký hiệu tính dễ cháy | Đề lắp trên các bề mặt thường bắt cháy |
| Dấu CE | Ký hiệu CE |
| Thời hạn bảo hành | 3 năm |
| Quang thông đầu ra không đổi | Khả trình |
| Dấu RoHS | Ký hiệu RoHS |
| Thông số vận hành và điện | |
| Điện áp đầu vào | 24 V |
| Tần số đầu vào | - Hz |
| Dòng khởi động | 35 A |
| Thời gian khởi động | 0,32 ms |
| Điều khiển và thay đổi độ sáng | |
| Có thể điều chỉnh độ sáng | Có |
| Cơ khí và bộ vỏ | |
| Chiều dài tổng thể | 5000 mm |

| | |
|---------------------|-------|
| Chiều rộng tổng thể | 8 mm |
| Chiều cao tổng thể | 3 mm |
| Màu sắc | Trắng |

Phê duyệt và Ứng dụng

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Mã bảo vệ chống xâm nhập | IP20 [Bảo vệ ngón tay] |
| Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học | IK02 [0,2 J tiêu chuẩn] |

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

| | |
|--|---------|
| Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống) | 1200 lm |
| Dung sai quang thông | +/-10% |
| Hiệu suất đèn LED ban đầu | 75 lm/W |
| Nhiệt độ màu tương quan ban đầu | 2700 K |
| Chỉ số hoàn màu ban đầu | ≥90 |
| Màu sắc ban đầu | 3 |
| Công suất đầu vào ban đầu | 14.4 W |
| Dung sai mức tiêu thụ điện | +/-10% |

Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)

| | |
|------------------------------------|---------|
| Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50 | 30000 h |
|------------------------------------|---------|

Điều kiện ứng dụng


| | |
|--------------------------------|----------------|
| Nhiệt độ môi trường cho phép | -20 đến +35 °C |
| Độ mờ tối da | 1% |
| Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên | Không |

FlexCove G3


Thông số sản phẩm

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Mã sản phẩm đầy đủ | 911401691903 |
| Tên sản phẩm khác | LS162S LED12 927 IP20 L5000 |
| Mã đơn hàng | 911401691903 |
| Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ | 1 |
| Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài | 10 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Số vật liệu (12 chữ số) | 911401691903 |
| Trọng lượng tịnh SAP (Bộ) | 0,070 kg |



Bản vẽ kích thước



LS160S/LS161S/LS162S/LS170S

