



LED Bollard II

BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043

LED module 340 lm, Blanc chaud, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), 220-240 V

Les gens veulent créer une ambiance autour de leur propriété, susceptible d'attirer l'attention des visiteurs, de leur donner des sensations positives et l'envie de revenir. Ils veulent pouvoir créer une ambiance séduisante avec un éclairage optimisé, à un coût réduit au minimum. De conception robuste et associant des LED faible puissance et fiables à un ballast intégré, le LED Bollard II constitue une solution d'éclairage LED économique qui répond à vos exigences en termes de paysages.

Données du produit

Informations générales		Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	
Code famille lampe	LED3.4 [LED module 340 lm]	Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Source lumineuse remplaçable	Non	Température de couleur corrélée (nom.)	-
Nombre d'appareillages	1 unité	Efficacité lumineuse (nominale)	3000 K
Driver inclus	Oui	Indice de rendu de couleur (IRC)	34 lm/W
Type de source lumineuse	LED	Température de couleur	>75
Valeur ajoutée	Performance	Type de cache optique/de lentille	Blanc chaud
Commande intégrée	-	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Vasque/cache opale
Marquage CE	Marquage CE	Type d'optique d'extérieur	-
Garantie	3 ans		Symétrique
Inflammabilité	-		
Marquage ENEC	-		
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Rendement du flux lumineux vers le haut	50	Tension d'entrée	220-240 V
Flux lumineux	340 lm	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
		Courant d'appel	15 A
		Durée courant d'appel	0,0011 ms

LED Bollard II

Consommation électrique	10 W
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Connexion	Unité de connexion 3 pôles
Câble	Câble sans prise 3 pôles
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	15

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Aluminium
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	Aluminium
Couleur du corps	Gris
Dispositif de montage	Patère
Forme du cache optique/de la lentille	-
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Hauteur totale	800 mm
Diamètre total	180 mm
Surface projetée effective	0,077 m²

Approbation et application

Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
----------------------	--

Protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J résistance au vandalisme]
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	4/4 kV
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.47, 0.42) SDCM>5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%


Durées de vie (conformes IES)

Mortalité du driver à 5 000h	1 %
Durée de vie L80B10	25.000 h

Données du produit

Nom du produit de la commande	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043
Nom de produit complet	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043
Code EOC	871016329888700
Code de commande	29888700
Code 12NC	911401692002
Code de commande local	151L150WPSU7043
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163298887
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8710163298887

Schéma dimensionnel



LED Bollard II

