

PHILIPS

Lighting



# Flex Cove G4

## LS160S LED4 927 IP44 L5000

Flex Cove G4, 400 lm, 75 lm/W, 927 ánh sáng trắng ấm, 24 V,  
Bảo vệ dây, chống tia nước

Giải pháp bền vững và linh hoạt với hiệu quả quang học xuất sắc

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Không
Loại nguồn sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Thời hạn bảo hành	3 năm
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 650°C, thời lượng 5 giây
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

### Thông tin kỹ thuật về đèn

Quang thông	400 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2700 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	75 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	≥90
Góc chiếu của nguồn sáng	120 °
Màu sắc nguồn sáng	927 ánh sáng trắng ấm
Kiểu chụp quang học	-
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	120° x 120°

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	24 V
Tần số dòng	- Hz
Dòng khởi động	35 A
Thời gian khởi động	0,32 ms
Mức tiêu thụ điện	4,6 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	-

Nhiệt độ	
Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +35°C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Giao diện điều khiển	Dynamix DMX
Công suất chiếu sáng liên tục	Có thể lập trình

Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu chụp quang học	-
Màu vỏ đèn	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	-
Chiều dài tổng thể	5.000 mm

## Flex Cove G4

Chiều rộng tổng thể	11 mm
Chiều cao tổng thể	6 mm
Đường kính tổng thể	0 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	6 x 11 x 5000 mm

### Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP44 [Bảo vệ dây, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02 [0.2 J tiêu chuẩn]
Cấp độ bảo vệ IEC	-

### Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	3
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

### Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)

Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	30.000 h
------------------------------------	----------

### Điều kiện ứng dụng

Độ mờ tối da	1%
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không

### Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	LS160S LED4 927 IP44 L5000
Tên sản phẩm đầy đủ	LS160S LED4 927 IP44 L5000
Mã sản phẩm đầy đủ	911401692003
Mã đơn hàng	911401692003
Số vật liệu (12NC)	911401692003
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10

### Bản vẽ kích thước

