

PHILIPS

Lighting

Rights reserved

StreetStar BRP210 街燈

BRP210 LED30/WW 27W 220-240V DW3 MP1

StreetStar BRP210 街燈, 3000 lm, 27 W, 730 暖白光, 中光束, 安全等級 I, 適用直徑 48 至 60 mm 的側入

飛利浦 StreetStar LED 燈具為道路和住宅區照明在視覺上帶來了驚人的光彩和安全性。一個優化的、持久的、可靠的解決方案。符合最大化的操作和節省維護，這個燈具是完美的性能，功能和價值，照亮你的道路。StreetStar 旨在完美地一對一的直接替換方案，同時迎合所有人。照明要求。它提供了超越現有 HID 的閃耀明亮的燈光及螢光燈的效能，同時提供長達 50,000 小時的使用壽命。憑藉飛利浦的可靠性承諾，StreetStar 確保機械強度和性能。優異的散熱性能，提供持續的操作和無與倫比的安全性。保護。StreetStar 是任何城市需要最佳品質、性能及低維護的高性價比照明解決方案。

产品数据

一般資訊		戶外光學類型	
光源可更換	無	戶外光學類型	中光束
內附驅動器	是	運轉與電力	
照明 source 引擎類型	LED	輸入電壓	220-240 V
CE 標誌	CE 標誌	線路頻率	50 or 60 Hz
照明技術		耗電量	27 W
光通量	3,000 lm	功率因數 (比值)	0.95
側入標準傾斜角	5°	連線照明	三極連線單元
相關色彩溫度 (規範)	3000 K	纜線	0.45 公尺纜線不含插頭
光效 (額定) (標準)	111.11 lm/W	溫度	
演色性指數 (CRI)	>70	環境溫度範圍	-40 至 +50 °C
光源色彩	730 暖白光		
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置		

StreetStar BRP210 街燈

控制與調光

可調光	否
控制介面	-
恆光輸出	無

機械與外罩

外觀材質	鋁壓鑄
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	灰色
安裝裝置	適用直徑 48 至 60 mm 的側入
光學罩形狀	圓球、球形
整體長度	347 mm
整體寬度	159 mm
整體高度	57 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	57 x 159 x 347 mm

認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
-------------	------------------------

機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-5%
點火色度	(0.433, 0.401) SDCM>5
功耗容差	+/-5%

產品資料

下訂產品名稱	BRP210 LED30/WW 27W 220-240V DW3 MP1
完整產品名稱	BRP210 LED30/WW 27W 220-240V DW3 MP1
完整產品代碼	911401692602
訂單代碼	911401692602
材質 Nr. (12NC)	911401692602
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图

