



Tango G3 - BVP38x

BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SWB GM

El proyector LED Tango G3 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en un cuerpo compacto y sólido que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado incorpora estética y funcionalidad para garantizar una excelente confiabilidad. Gracias a la tecnología LED, esta luminaria ofrece un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código familia de lámparas	-
Temperatura de color	Blanco neutro
Fuente de luz sustituible	Si
Driver/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato
Apertura de haz de luz de la luminaria	85° x 85°
Connection	Conectores fluctuantes/cables
Cable	Cable de 1.5 m sin enchufe
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB	-
Tipo de LED engine	LED

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	- W
Consumo medio de energía CLO	- W
Consumo de energía CLO final	- W
Factor de potencia (mín.)	0.95
Controles y regulación	
Regulable	No

Tango G3 - BVP38x

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material de fijación	Steel
Longitud total	500 mm
Anchura total	84 mm
Altura total	349 mm
Área de proyección efectiva	0,12 m ²
Color	Aluminio y gris

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
---------------------------------	--

Información general

Flujo lumínico inicial	9100 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	130 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	4000 K
Inic. Índice de reproducción del color	70


Cromacidad inicial	SDCM<=7
Potencia de entrada inicial	70 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	911401694204
Nombre de producto del pedido	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SWB GM
Código de pedido	911401694204
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	911401694204
Peso neto (pieza)	5,999 kg



Plano de dimensiones



Tango G3 - BVP38x

