



SmartBright LED 投射燈

BVP175 LED142/WW 150W WB GREY L1000

SmartBright LED 投射燈, 14250 lm, 150 W, 730 暖白光, 30° x 80°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

SmartBright LED 投射燈是一款多用途投射燈，可發揮重大節能效益，是各式投光照明的理想解決方案選擇。產品也符合相關照明效能與安全標準，能夠發揮長效可靠效能。

产品数据

一般資訊		運轉與電力	
燈具系列代碼	LED142 [LED module 14250 lm]	輸入電壓	220 至 240 V
光源可更換	無	線路頻率	50 or 60 Hz
內附驅動器	是	湧入電流	10.6 A
照明 source 引擎類型	LED	浪湧時間	0.066 ms
照明技術	LED	耗電量	150 W
CE 標誌	CE 標誌	功率因數 (比值)	0.9
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面	連線照明	飛線/電線
照明技術		線線	1.0 公尺纜線不含插頭
光通量	14,250 lm	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	17
相關色彩溫度 (規範)	3000 K	溫度	
光效 (額定) (標準)	95 lm/W	環境溫度範圍	-40 至 +45 °C
演色性指數 (CRI)	>70	控制與調光	
光源色彩	730 暖白光	可調光	否
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂罩/外蓋抗 UV	控制介面	-
燈具光束擴散	30° x 80°	恆光輸出	無

SmartBright LED 投射燈

機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	灰色
安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩形狀	平面
光學罩表面處理	霧面
整體長度	340 mm
整體寬度	260 mm
整體高度	65 mm
有效投射面積	0.1275 m²
尺寸 (高 x 寬 x 深)	65 x 260 x 340 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK07 [2 J 強化]
突波保護 (一般/差額)	6/6 kV
保護等級 IEC	安全等級 I
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

點火色度	SDCM<7
功耗容差	+/-10%
應用條件	
最高調光等級	不適用
產品資料	
下訂產品名稱	BVP175 LED142/WW 150W WB GREY L1000
完整產品名稱	BVP175 LED142/WW 150W WB GREY L1000
完整產品代碼	871016332117299
訂單代碼	911401695804
材質 Nr. (12NC)	911401695804
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8710163321172
分子 - 每一外盒包裝	3
EAN/UPC - 箱	8710163321776

二维绘图

