



# SmartBright Road

## BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM

SmartBright Road, 10000 lm, 100 W, 740 中性白光, 安全等級 I, 適用直徑 42 至 60 mm 的安裝柱

SmartBright Road 適合用於新街道和翻新現有設施, 這項經濟實惠的照明解決方案系列結合清晰透徹、高品質的光源與明顯的省電效率, 也能降低維護成本。

### 产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	CE 標誌
保固期	3 年
符合歐盟 RoHS 標準	是

照明技術	
光通量	10,000 lm
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	100 lm/W
演色性指數 (CRI)	70
光源色彩	740 中性白光
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
初始 CLO 功耗	NO W

湧入電流	9.7 A
浪湧時間	0.065 ms
耗電量	100 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	飛線/電線
線長	0.5 公尺線長不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	26

溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

控制與調光	
可調光	否
控制介面	-
恆光輸出	無

機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	鋁

## SmartBright Road

外罩色彩	深灰色
安裝裝置	適用直徑 42 至 60 mm 的安裝柱
整體長度	453.8 mm
整體寬度	277.2 mm
整體高度	85 mm
有效投射面積	0.11 m <sup>2</sup>
尺寸 (高 x 寬 x 深)	85 x 277 x 454 mm

### 認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
突波保護 (一般/差額)	燈具突波保護等級至差額模式 10 kV，一般模式 10 kV。
保護等級 IEC	安全等級 I

### 初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
-------	--------

點火色度	SDCM>6
功耗容差	+/-10%

### 產品資料

下訂產品名稱	BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM
完整產品名稱	BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM
完整產品代碼	911401696904
訂單代碼	911401696904
材質 Nr. (12NC)	911401696904
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

## 二维绘图

