



SmartBright Road

BRP131 LED100/WW 100W 220-240V DM GM

SmartBright Road, 10000 lm, 100 W, 730 ánh sáng trắng ấm,
Cấp an toàn I, Khớp lồng đường kính 42 đến 60 mm

Đèn đường SmartBright rất lý tưởng cho những đường phố mới và cải tiến những cơ sở có sẵn, dòng giải pháp chiếu sáng có giá cả phải chăng này đem lại ánh sáng chất lượng cao với khả năng tiết kiệm năng lượng đáng kể và giảm chi phí vận hành.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Thời hạn bảo hành	3 năm
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	10.000 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	100 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	70
Màu sắc nguồn sáng	730 ánh sáng trắng ấm
Kiểu chụp quang học	Thấu kính micro Polycarbonate

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V

Tần số dòng	50 to 60 Hz
Mức tiêu thụ điện CLO ban đầu	NO W
Dòng khởi động	9,7 A
Thời gian khởi động	0,065 ms
Mức tiêu thụ điện	100 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kết nối	Dây điện/cáp bay
Cáp	Cáp 0,5 m không có phích cắm
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	26

Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc

Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Vật liệu gắn cố định	Nhôm
Màu vỏ đèn	Ghi sẫm
Thiết bị lắp đặt	Khớp lồng đường kính 42 đến 60 mm
Chiều dài tổng thể	453,8 mm
Chiều rộng tổng thể	277,2 mm
Chiều cao tổng thể	85 mm
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,11 m²
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	85 x 277 x 454 mm

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J chống phá hoại]
Bảo vệ chống đột biến (Chung/Khác biệt)	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của bộ đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	(0.43, 0.40) SDCM < 5
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	BRP131 LED100/WW 100W 220-240V DM GM
Tên sản phẩm đầy đủ	BRP131 LED100/WW 100W 220-240V DM GM
Mã sản phẩm đầy đủ	871016332199800
Mã đơn hàng	911401697104
Số vật liệu (12NC)	911401697104
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163321998
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8710163321998

Bản vẽ kích thước

