



SmartBright Road

BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM GM

SmartBright Road, 10000 lm, 100 W, 740 neutral white, Keamanan kelas I, Klep untuk diameter 42 hingga 60 mm

SmartBright Road sangat ideal untuk jalan-jalan baru dan untuk memperbaiki pemasangan yang sudah ada, rangkaian solusi pencahayaan yang terjangkau ini menggabungkan cahaya yang bersih dan berkualitas tinggi dengan penghematan energi yang signifikan dan sedikit perawatan.

Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Jumlah unit alat	1 unit
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tanda CE	Tanda CE
Periode garansi	3 tahun
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
Sesuai EU RoHS	Ya
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	10.000 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	70
Warna sumber cahaya	740 neutral white
Tipe penutup optik	Optik Lensa mikro polikarbonat

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Konsumsi daya awal CLO	NO W
Lonjakan arus	9,7 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,065 ms
Konsumsi Daya	100 W
Faktor Daya (Fraksi)	0,9
Koneksi	Kabel/kawat
Kabel	Kabel 0,5 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	26
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-

SmartBright Road

Output cahaya konstan	Tidak
-----------------------	-------

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Material fiksasi	Aluminium
Warna Housing	Abu-abu gelap
Perangkat pemasangan	Klep untuk diameter 42 hingga 60 mm
Panjang keseluruhan	453,8 mm
Lebar keseluruhan	277,2 mm
Tinggi keseluruhan	85 mm
Area proyeksi efektif	0,11 m ²
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	85 x 277 x 454 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-air]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Pelindung Lonjakan (Umum/Diferensial)	Tingkat perlindungan lonjakan arus lumener hingga mode diferensial 10 kV dan mode umum 10 kV

Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
------------------------	------------------

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	(0.38, 0.38) SDCM < 5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM GM
Nama lengkap produk	BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM GM
Kode produk lengkap	871016332200100
Kode urutan	911401697404
No. Material (12NC)	911401697404
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163322001
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8710163322001

Dimensional drawing

