



Tango G3 - BVP38x

BVP383 LED243/WW 240W 220-240V AWB GM

Tango G3 - BVP38x, 24300 lm, 240 W, Sıcak beyaz, Asimetrik geniş ışın, 15° x 100°, Güvenlik sınıfı I, Ayarlanabilir montaj braketi

Enerji tasarrufu sağlayan Philips Tango G3 LED Projektör Aydınlatması, kapsamlı Alan aydınlatması uygulamaları için ideal çözümdür. LED ışık kaynağını, ısı emicisini ve sürücüyü, dünyaca tanınan güvenlik standartlarına uygun, tek bir kompakt ve dayanıklı muhafaza içinde bir araya getirir. Özel olarak tasarlanan ısı emicisi kusursuz güvenilirlik sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Gücünü LED teknolojisinden alan bu aydınlatma armatürü üstün performans ve daha uzun ürün ömrü sunarak alan aydınlatmasını yepyeni bir seviyeye taşır.

Ürün veri

Genel Bilgiler		İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	
Lamba ailesi kodu	-	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W
Tertibat dahildir	Evet	Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Işık kaynağı motoru türü	LED	Işık kaynağı rengi	Sıcak beyaz
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik
CE işareti	CE işareti	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	15° x 100°
Garanti süresi	3 yıl	Optik sistem türü dış mekan	Asimetrik geniş ışın
Alev alma işareti	-	Çalıştırma ve Elektrik	
ENEC işareti	-	Giriş Voltajı	220-240 V
EU RoHS ile uyumludur	Hayır	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntıları		Güç Tüketimi	240 W
Işık Akısı	24.300 lm	Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Standart eğim açısı üstten montaj	-	Bağlantı	Boşta kablolar/teller
Standart devirme açısı yandan giriş	-	Kablo	Fışsız 1,5 m kablo

Tango G3 - BVP38x

Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimi	-
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Alüminyum ve gri
Montaj cihazı	Ayarlanabilir montaj braketi
Optik kapak şekli	-
Optik kapak kaplaması	Buzlu
Toplam uzunluk	591 mm
Genel genişlik	114 mm
Genel yükseklik	603 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,29 m ²
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	603 x 114 x 591 mm
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	15 kV diferansiyel moduna ve 15 kV ortak moda kadar armatür aşın gerilim koruma seviyesi
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	SDCM< 7
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BVP383 LED243/WW 240W 220-240V AWB GM
Tam ürün adı	BVP383 LED243/WW 240W 220-240V AWB GM
Tam ürün kodu	911401698203
Sipariş kodu	01698203
Malzeme No. (12NC)	911401698203
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

